



TCW060 C

TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V

MASTER TL-D, 36 W, Điện tử tần số cao, 220 V


Được thiết kế để sử dụng trong môi trường có yêu cầu cao, TCW060 là bộ đèn chống nước tiết kiệm và nhỏ gọn. Có sẵn các phiên bản dành riêng cho bóng đèn TL-D và TL5. Được bảo vệ chống xâm nhập cấp độ IP65 và chỉ vận hành trên bộ điều khiển điện tử, đây là giải pháp tiết kiệm năng lượng cạnh tranh dành cho các không gian ẩm ướt – với chi phí bằng với giải pháp điện tử. Kẹp trần linh hoạt cho phép dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Tên sản phẩm đầy đủ	
Mã dòng bóng đèn	TL-D [MASTER TL-D]	Mã sản phẩm đầy đủ	TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V
Bộ điều khiển	HF [Điện tử tần số cao]	Mã đơn hàng	910403630029
Vận hành và điện		Số vật liệu (12NC)	910403630029
Điện áp đầu vào	220 V	Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Mức tiêu thụ điện	36 W	EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828687380
Dữ liệu sản phẩm		Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	6
Tên sản phẩm khác	TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V	EAN/UPC - Vỏ	6923828698935

TCW060 C

Bản vẽ kích thước



Product	A	B
TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V	900 mm	1.270 mm

