



TMS018 舒适型

TMS018 C 2xTL-D18W EB

China - 2 pcs - MASTER TL-D - 18 W - 电子

Cozy 是一款商品压条，紧凑型设计，粉末喷漆钢制外壳和端盖。其特点是采用背面反射镜提高效率，聚碳酸酯灯座，可延长寿命的启辉器，悬吊切割及电缆敷设。另外它还配备了易于安装和维护的组件。有各种电压备选。

产品数据


基本信息	
应用代码	C [China]
光源数量	2 [2 pcs]
灯具系列代码	TL-D [MASTER TL-D]
照明功率	18 W
组合包	否
补偿电路	否
装置	EB [电子]
光学类型	No [否]
保护等级 IEC	安全等级 I
国家/地区型号	NO [Norway]
运营和电气	
输入电压	220 V
输入频率	50 Hz
机械和壳体	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

应用	
IP 等级	IP20 [手指保护]
产品参数	
完整产品代码	910403630707
订单产品名称	TMS018 C 2xTL-D18W EB
EAN/UPC - 产品	6923828602413
订购代码	910403630707
计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	9
材料编号(12NC)	910403630707
净重 (每件)	0.500 kg



TMS018 舒适型

二维绘图



Cozy TMS018 C

