

# OptiVision MVP507

## MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-FC, 1000 W, Kapea valonsäde

Optivision on epäsymmetrinen valonheitin, jossa yhdistyvät kompaktit mitat ja erittäin korkea hyötysuhde. Saatavilla on kapean, keskileveän ja leveän valokeilan versiot joustavaan asennukseen. Häiriövalo, häikäisy ja ylöspäin karkaava valo on rajattu tehokkaasti. Optivisionissa voidaan käyttää monimetallilamppuja hyvään värintoistoon tai korkeapainenatriumlamppuja taloudelliseen toimintaan. Epäsymmetrinen optiikka varmistaa erinomaisen hukkavalon hallinnan sekä häikäisyn ja ylöspäin suuntautuvan valovuodon rajoittamisen. Optiikan suurin tehokkuus saavutetaan 60º kulmassa ja terävä valon katkaisu 80° kulmassa. MHN-LA/FC-lamput takaavat miellyttävän ja luonnollisen värintoiston sekä viihtyisän tunnelman.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| **Lamppuperheen koodi** | MHN-FC [MASTER MHN-FC] |
| **Ohjausyksiköiden lukumäärä** | - |
| **Liitäntälaite** | - |
| **Tuoteperheen koodi** | MVP507 [OPTIVISION] |
| **Arvoasteikko** | Räätälöitävä |
| **CE-merkintä** | Kyllä |
| **Takuuaika** | 1 vuotta |
| **Tulenarkuusmerkintä** | - |
| **ENEC-merkintä** | - |
| **RoHS-direktiivin mukainen** | Kyllä |

| Valaistuksen tekniset tiedot | |
|---|---|
| **Vakiokallistuskulma pylvään päässä** | - |
| **Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa** | - |
| **Vastaava värilämpötila (nim.)** | 4000 K |
| **Värintoistoindeksi (CRI)** | >70 |
| **Valonlähteen väri** | 740 Neutraali valkoinen |
| **Optisen kuvun tyyppi** | Tasolasi |
| **Valaisimen valokeilan hajautus** | - |
| **Optiikan tyyppi, ulkotila** | Kapea valonsäde |

| Käyttö- ja sähkötiedot | |
|---|---|
| **Tulojännite** | 230 V |
| **Viivatiheys** | 50 to 60 Hz |
| **Virrankulutus** | 1 000 W |
| **Liitäntä** | Ruuviliitin |
| **Kaapeli** | - |



Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

# OptiVision MVP507

| Käyttölämpötila | |
|---|---|
| **Käyttölämpötila-alue** | -30...+35 °C |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys | |
|---|---|
| **Himmennettävä** | Ei |
| **Ohjausliittymä** | - |
| **Jatkuva valontuotto** | Ei |


| Mekaaniset tiedot ja runko | |
|---|---|
| **Rungon materiaali** | Alumiini |
| **Heijastimen materiaali** | Alumiini |
| **Optiikan materiaali** | Alumiini |
| **Optisen kuvun/linssin materiaali** | - |
| **Kiinnitysmateriaali** | Teräs |
| **Kotelon väri** | Alumiini |
| **Asennuslaite** | Asennuskiinnike, säädettävä |
| **Optisen kuvun/linssin muoto** | - |
| **Optisen kuvun/linssin viimeistely** | - |
| **Kokonaiskorkeus** | 386 mm |
| **Tehokas heijastettu alue** | 0,16 m² |

| Merkinnät ja luokitukset | |
|---|---|
| **Suojausluokan koodi** | IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
| **Mekaanisen iskusuojauksen koodi** | IK08 [5 J Ilkivallan kestävä] |
| **Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)** | - |
| **Kestävän kehityksen profiili** | - |
| **Suojausluokka IEC** | Suojausluokka I |

| Käyttökohteiden olosuhteet | |
|---|---|
| **Enimmäishimmennystaso** | Ei sovellettavissa |

| Tuotetiedot | |
|---|---|
| **Tilaustuotteen nimi** | MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB SI |
| **Koko tuotenimi** | MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB SI |
| **Full EOC** | 872790029149000 |
| **Tilauskoodi** | 29149000 |
| **Tuotekoodi (12NC)** | 910403748712 |
| **SAP-osoittaja – määrä/pakkaus** | 1 |
| **EAN/UPC - tuote/kotelo** | 8727900291490 |
| **SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa** | 1 |
| **EAN/UPC – laatikko** | 8727900291490 |

## Mittapiirros




© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.