



# OptiVision

## MVP507 MHN-FC1000W/740 230V MB SI

OPTIVISION - MASTER MHN-FC - 1000 W - Haz medio

OptiVision es un proyector de alumbrado asimétrico que combina unas dimensiones compactas con una eficiencia muy elevada. La disponibilidad de haces intensivo, medio y extensivo permite una mayor flexibilidad en su aplicación, y ofrece un control excelente del flujo lumínico, limitando el deslumbramiento y la contaminación lumínica. OptiVision admite lámparas de halogenuros metálicos para ofrecer una óptima reproducción de color o de sodio de alta presión para obtener un rendimiento más económico. Con un excelente control del flujo lumínico, la limitación del deslumbramiento y de la pérdida innecesaria de luz queda asegurada gracias a sus ópticas asimétricas que alcanzan su máxima intensidad a 60° y la función de corte del haz de luz a 80°. Las lámparas MHN-LA/FC garantizan una reproducción del color agradable y una atmósfera natural.

### Datos del producto

Información general	
Número de fuentes de luz	1 [ 1 pieza]
Código familia de lámparas	MHN-FC [ MASTER MHN-FC]
Potencia de la lámpara	1000 W
Temperatura de color	740 blanco neutro
Con lámpara incluida	K
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	No
Apto para zonas deportivas	BIR
Accesorios mecánicos	No [ -]
Optic type outdoor	Haz medio
Product Family Code	MVP507 [ OPTIVISION]

Operativos y eléctricos	
Tensión de suministro de lámpara	230 V [ 230]
Tensión de entrada	230 V
Arrancador	SI [ Series]
Mecánicos y de carcasa	
Color	ALU
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]

Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [ IK08]
---	--------------


## Datos de producto

Código de producto completo	872790029150600
Nombre de producto del pedido	MVP507 MHN-FC1000W/740 230V MB SI
EAN/UPC - Producto	8727900291506
Código de pedido	29150600

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910403748812
Peso neto (pieza)	17,200 kg



## Plano de dimensiones



OptiVision MVP507

