



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-FC1000W/740 230V WB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-FC, 1000 W, Leveä valokeila

Optivision on epäsymmetrinen valonheitin, jossa yhdistyvät kompaktit mitat ja erittäin korkea hyötysuhde. Saatavilla on kapean, keskileveän ja leveän valokeilan versiot joustavaan asennukseen. Häiriövalo, häikäisy ja ylöspäin karkaava valo on rajattu tehokkaasti. Optivisionissa voidaan käyttää monimetallilamppuja hyvään värintoistoon tai korkeapainenaatriumlamppuja taloudelliseen toimintaan. Epäsymmetrinen optiikka varmistaa erinomaisen hukkavalon hallinnan sekä häikäisyn ja ylöspäin suuntautuvan valovuodon rajoittamisen. Optiikan suurin tehokkuus saavutetaan 60° kulmassa ja terävä valon katkaisu 80° kulmassa. MHN-LA/FC-lamput takaavat miellyttävän ja luonnollisen värintoiston sekä viihtyisän tunnelman.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Vastaava värilämpötila (nim.)	
Lamppuperheen koodi	MHN-FC [MASTER MHN-FC]	Värintoistoindeksi (CRI)	>70
Ohjausyksiköiden lukumäärä	-	Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Liitäntälaite	-	Optisen kuvun tyyppi	Tasolasi
Tuoteperheen koodi	MVP507 [OPTIVISION]	Valaisimen valokeilan hajautus	-
Arvoasteikko	Räätälöitävä	Optiikan tyyppi, ulkotila	Leveä valokeila
CE-merkintä	Kyllä	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Takuuaika	1 vuotta	Tulojännite	230 V
Tulenarkuusmerkintä	-	Viivatiheys	50 to 60 Hz
ENEC-merkintä	-	Virrankulutus	1 000 W
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Liitäntä	Ruuviliitin
Valaistuksen tekniset tiedot		Kaapeli	-
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-		
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-		

OptiVision MVP507

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-30...+35 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Alumiini
Optisen kuvun/linssin materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Alumiini
Asennuslaite	Asennuskiinnike, säädettävä
Optisen kuvun/linssin muoto	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	-
Kokonaiskorkeus	386 mm
Tehokas heijastettu alue	0,16 m²

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
---------------------	--

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	-
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
-----------------------	--------------------

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MVP507 MHN-FC1000W/740 230V WB SI
Koko tuotenimi	MVP507 MHN-FC1000W/740 230V WB SI
Full EOC	872790029251000
Tilauskoodi	29251000
Tuotekoodi (12NC)	910403758312
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900292510
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8727900292510

Mittapiirros

