



# DecoScene LED BBP621

## BBP621 15xLED-HB/RGB II WB GF GR DMX RMR

DecoScene LED Accent - 15 kpl - LED High Brightness - Leveä keila - Huurrettu lasi - Dynamic DMX - Upotettava asennuskotelo, pyöreä

DecoScene LED tuottaa optimaalisen ylöspäin suuntautuvan valaistuksen kaikkiin käyttökohteisiin, oli sitten kyse tehokkaasta valonheitinvalaistuksesta, kohdevalaistuksesta tai hienovaraisien tehosteiden luomisesta. Valaisimen ainutlaatuinen kollimoiva optiikka tuottaa tasaisen valovirran ja varmistaa parhaan mahdollisen värinsekoituksen. Neliön muotoiset ja pyöreät rungot sulautuvat siististi kiveykseen, betoniin tai ruuhikolle ja tekevät pinnasta tasaisen ja huomaamattoman päivän ajaksi. Uusimman lediteknikan ja luokkansa parhaan optiikan ansiosta DecoScene LED on todella monipuolinen, helposti asennettava ratkaisu, joka luo täydellisen valaistustehosteen.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteiden määrä	15 [ 15 kpl]	Valaisimen valokeilan hajautus	38°
Lamppuperheen koodi	LED-HB [ LED High Brightness]	Upotettu ohjaus	DMX [ Dynamic DMX]
Lamppuversio	2S [ 2nd generation, screw fixation]	Ohjauskäyttöliittymä	Dynamix DMX
Valonlähteen väri	Punainen, vihreä ja sininen	Liitäntä	-
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Kaapeli	Johto 3.0 m ilman pistotulppaa (C3K)
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [ Tehonsyöttöyksikkö]	Valaisimen muoto	RV [ Pyöreä versio]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Pinnoite	-
Optisen kuvun/linssin tyyppi	GF [ Huurrettu lasi]	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
		Tulenarkuusmerkintä	-

# DecoScene LED BBP621

CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Green Flagship -merkintä	Green Flagship
Elinikä 70 %:n valovirranalennemaan	50000 h
Takuuaika	3 vuotta
Mekaaniset lisävarusteet	No [ - ]
Koristeelliset lisävarusteet	No [ - ]
Optic type outdoor	Leveä keila
Muita tietoja	*-Eurooppalaisen "LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi: tammikuu 2018" - ohjeen mukaisesti, B50 ja esimerkiksi B10 - valaisinten huolloissa ei ole tilastollisesti merkittävää eroa. Siten mediaani käyttöikä B50-valaisimelle edustaa myös B10-valaisimen arvoa. * Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	32
LED engine type	LED
Tuoteperheen koodi	BBP621 [ DecoScene LED Accent]

## Valon tekniset tiedot

Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0,03
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-

## Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	100 - 277 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytkevävirtasysäys	35 A
Syttymisaika	0,35 ms
Tehokerroin (min.)	0,8

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

## Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Asennuslaite	RMR [ Upotettava asennuskotelo, pyöreä]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Kupera linssi
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaiskorkeus	430 mm

Kokonaishalkaisija	200 mm
Effective projected area	0 m²
Väri	Harmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	430 x NaN x NaN mm (16.9 x NaN x NaN in)

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP67 [ Pölytiivis, vesitiivis]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [ 20 J ilkevaltasuojaus]
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Valaisimen syöksyjännitesuojaus 4 kV differentiaalitulassa ja 4 kV yleisitulassa

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	1329 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	53,4 lm/W
Alun vast. värilämpötila	- K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.465, 0.630) SDCM <3
Ottoteho alussa	24,9 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

## Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana	10 %
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

## Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C
Suurin himmennystaso	0% (digitaalinen)

## Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871829141895500
Tilaustuotteen nimi	BBP621 15xLED-HB/RGB II WB GF GR DMX RMR
EAN/UPC - tuote	8718291418955
Tilauuskoodi	41895500
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910403949212
Nettopaino (kappale)	7,500 kg

650°C



## DecoScene LED BBP621

### Mittapiirros



DecoScene LED Accent BBP621/623

### Valonjakotiedot

OFCC1\_BBP621 GF 15xLED-HBRGB WB.EPS

