



DecoScene LED BBP623

BBP623 34xLED-HB/NW I NB GC GR RMR

DecoScene LED Accent - 34 stuks - LED High Brightness -
Smalle bundel - Helder glas - Inbouwmontagedoos rond

DecoScene LED is ontworpen om het optimale opwaartse verlichtingseffect te produceren: van hoogvermogen floodlighting tot meer subtiele effecten zoals accentverlichting. Zijn unieke collimatoroptiek levert een gelijkmatige lichtopbrengst en verzekert een optimale kleurmenging. Vierkante en ronde behuizingen passen verborgen in bestrating, beton of gras, waarbij het oppervlak overdag vlak en onopvallend blijft. De combinatie van de nieuwste LED-technologie en best-in-class optieken maken DecoScene LED tot een totaal flexibele oplossing. Waar dan ook gemakkelijk te installeren met een perfect verlichtingseffect als resultaat.

Product gegevens

Algemene informatie		Aansluiting	
Aantal lichtbronnen	34 [34 stuks]	Aansluiting	-
Code lampenfamilie	LED-HB [LED High Brightness]	Kabel	Kabel 3,0 m zonder steker
Lampuitvoering	2S [2nd generation, screw fixation]	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Kleur lichtbron	Neutraalwit	Armatuurvorm	RV [Ronde uitvoering]
Lichtbron vervangbaar	Ja	Coating	Nee
Aantal VSA-units	1 unit	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]	Brandbaarheidsmerkteken	-
Driver meegeleverd	Ja	CE-markering	CE-markering
Type lichtkap/lens	Helder glas	ENEC-merkteken	ENEC-markering
Lichtbundelspreiding armatuur	12°	Merkteken 'groen' product	'Groen' product
Ingebouwde regeling	-	Levensduur tot 70% lichtstroom	50000 h
Besturingsinterface	-	Garantieperiode	3 jaar
		Mechanische accessoires	-

DecoScene LED BBP623

Decoratieve accessoires	Nee [-]
Optic type outdoor	Smalle bundel
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. * Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB (16A type B)	32
RoHS-merkteken	RoHS mark
Moduletype lichtbron	LED
Product Family Code	BBP623 [DecoScene LED Accent]

Eisen aan armatuurontwerp

Opwaarts-lichtverhouding	0,03
Standaard kantenhoek opzetmontage	-
Standaard kantenhoek opschuifmontage	-

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	100 tot 277 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	35 A
Duur aanloopstroom	0,35 ms
Power Factor (min.)	0,8

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	-
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Gehard glas
Bevestigingsmateriaal	Steel
Montageapparaat	RMR [Inbouwmontagedoos rond]
Vorm lichtkap/lens	Convex lens
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Hoogte armatuur	382 mm
Diameter armatuur	350 mm

Effective projected area	0 m ²
Kleur	Grey
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	382 x NaN x NaN mm (15 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 67 [Bescherming tegen binnendringen van stof, waterdicht]
Slagvastheidscode	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal)	Piekspanningsbeschermingsniveau tot 4 kV met differentiaal-modus en 4 kV met normale modus

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	4250 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-7%
Initieel rendement LED-armatuur	78,7 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	70
Initiële kleurkwaliteit	(0.367, 0.396) SDCM <3
Initieel ingangsvermogen	54 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 100.000 u	10 %
Lumenbehoud bij levensduur van 100.000 uur bij 25 °C	L80

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Productgegevens

Volledige productcode	871829141902000
Productnaam voor bestelling	BBP623 34xLED-HB/NW I NB GC GR RMR
EAN/UPC - Product	8718291419020
Bestelcode	41902000
Local Code	BBP623NWNIGRCR
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910403949912
Netto gewicht (per stuk)	15,400 kg



DecoScene LED BBP623

Maatschets




DecoScene LED Accent BBP621/623

Fotometrische gegevens

BBP623 GC 34xLED-HBNW NB

L.O.R.=0.73

34 x 125 mm



OFCC1_BBP623 GC 34xLED-HBNW NB.EPS

