



DecoScene LED BBP623

BBP623 34xLED-HB/WW I A GC GR RMR

DecoScene LED Accent, 34, LED High Brightness, Asimetrik, Şeffaf cam, Gömme montaj kutusu, yuvarlak

İster mimari bir yapıyı projektörle aydınlatıyor ister vurgu efektleri yaratıyor olun, çoğu tasarımcı için ideal aydınlatma armatürü görünmez armatürdür. Gömme muhafazalarıyla, yere monte projektörler bu ideal duruma en yakın olanıdır. DecoScene LED, yüksek güçlü projektörden vurgu aydınlatma gibi daha ince efektlere kadar en uygun yukarı doğru aydınlatma efektini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Eşsiz yön verici optiği, homojen bir ışık çıkışı sağlar. Yuvarlak muhafaza, kaldırım, beton veya çimene rahatça yerleştirilerek yüzeyi gün boyunca düz ve dikkat çekmeyecek durumda bırakır. LED teknolojisi ile sınıfının en iyisi optik sistemlerin birleşimi, DecoScene LED'i her yere kolayca monte edilebilen ve kusursuz bir aydınlatma efekti sağlayan bütünüyle esnek bir çözüm haline getirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler		
Lamba ailesi kodu	LED-HB [LED High Brightness]	
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	
Tertibat dahildir	Evet	
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark	
		yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır. * Aşın ortam sıcaklıklarında aydınlatma armatürleri, bileşenleri korumak için otomatik olarak dimlenebilir.
Işık kaynağı motoru türü	LED	
Ürün ailesi kodu	BBP623 [DecoScene LED Accent]	
Aydınlatma Teknolojisi	LED	
Değer merdiveni	Performans	
Yerleşik kontrol	-	
CE işareti	Evet	

DecoScene LED BBP623

Garanti süresi	3 yıl
Alev alma işareti	-
ENEC işareti	ENEC işareti
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkışı oranı	0,03
Işık Akısı	3.427 lm
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	-
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	63,5 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı sayısı	34
Işık kaynağı rengi	Sıcak beyaz
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	12°
Optik sistem türü dış mekan	Asimetrik

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	100-277 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	35 A
Ani akım süresi	0,35 ms
Güç Tüketimi	54 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.8
Bağlantı	-
Kablo	Fişsiz 3,0 m kablo
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	32

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Temperlenmiş cam
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Gri

Montaj cihazı	Gömme montaj kutusu, yuvarlak
Optik kapak şekli	Konveks lens
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Genel yükseklik	382 mm
Toplam çap	350 mm
Etkili projeksiyon alanı	0 m²

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP67 [Toz girmesine karşı korumalı, su sızdırmaz]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK10 [20 J saldırıya dayanıklı]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	4 kV diferansiyel moduna ve 4 kV ortak moda kadar armatür aşın gerilim koruma seviyesi
Sürdürülebilirlik derecesi	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-7%
Başlangıç renk türü	(0.437, 0.420) SDCM <3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeks Toleransı	+/-2

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	10 %
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım	L80

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Yok

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BBP623 34xLED-HB/WW I A GC GR RMR
Tam ürün adı	BBP623 34xLED-HB/WW I A GC GR RMR
Tam ürün kodu	871829141913600
Sipariş kodu	41913600
Malzeme No. (12NC)	910403951012
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291419136
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718291419136

DecoScene LED BBP623

Boyutlu çizim

