



DecoScene LED BBP623

BBP623 34xLED-HB/TWH II NB GF GR DMX RMR

DecoScene LED Accent - 34 kpl - LED High Brightness - Kapea keila - Huurrettu lasi - Dynamic DMX - Upotettava asennuskotelo, pyöreä

DecoScene LED tuottaa optimaalisen ylöspäin suuntautuvan valaistuksen kaikkiin käyttökohteisiin, oli sitten kyse tehokkaasta valonheitinvalaistuksesta, kohdevalaistuksesta tai hienovaraisien tehosteiden luomisesta. Valaisimen ainutlaatuinen kollimoiva optiikka tuottaa tasaisen valovirran ja varmistaa parhaan mahdollisen värinsekoituksen. Neliön muotoiset ja pyöreät rungot sulautuvat siististi kiveykseen, betoniin tai ruuhikolle ja tekevät pinnasta tasaisen ja huomaamattoman päivän ajaksi. Uusimman lediteknikan ja luokkansa parhaan optiikan ansiosta DecoScene LED on todella monipuolinen, helposti asennettava ratkaisu, joka luo täydellisen valaistustehosteen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	34 [34 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Lamppuversio	2S [2nd generation, screw fixation]
Valonlähteen väri	Säädettävä valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	GF [Huurrettu lasi]
Valaisimen valokeilan hajautus	12°
Upotettu ohjaus	DMX [Dynamic DMX]
Ohjaukayhteyttä	Dynamix DMX
Liitäntä	-
Kaapeli	Johto 3.0 m ilman pistotulppaa (C3K)
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Valaisimen muoto	RV [Pyöreä versio]
Pinnoite	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
Tulenarkuusmerkintä	-

DecoScene LED BBP623

CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Green Flagship -merkintä	Green Flagship
Elinikä 70 %:n valovirranalennemaan	50000 h
Takuuaika	3 vuotta
Mekaaniset lisävarusteet	No [-]
Koristeelliset lisävarusteet	No [-]
Optic type outdoor	Kapea keila
Muita tietoja	* - Eurooppalaisen "LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi: tammikuu 2018" - ohjeen mukaisesti, B50 ja esimerkiksi B10 - valaisinten huolloissa ei ole tilastollisesti merkittävää eroa. Siten mediaani käyttöikä B50-valaisimelle edustaa myös B10-valaisimen arvoa. * Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	32
LED engine type	LED
Tuoteperheen koodi	BBP623 [DecoScene LED Accent]

Valon tekniset tiedot

Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0,03
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	100 - 277 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytkevätvirtasäys	35 A
Syttymisaika	0,35 ms
Tehokerroin (min.)	0.8

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Asennuslaite	RMR [Upotettava asennuskotelo, pyöreä]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Kupera linssi
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaiskorkeus	382 mm

Kokonaisalkaisija	350 mm
Effective projected area	0 m²
Väri	Harmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	382 x NaN x NaN mm (15 x NaN x NaN in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP67 [Pölytiivis, vesitiivis]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkevaltasuojaus]
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Valaisimen syöksyjännitesuojaus 4 kV differentiaalitulassa ja 4 kV yleisillassa

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3910 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	72.4 lm/W
Alun vast. värilämpötila	- K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.585, 0.595) SDCM <3
Ottoteho alussa	54 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana	10 %
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C
Suurin himmennystaso	0% (digitaalinen)


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829141930300
Tilaustuotteen nimi	BBP623 34xLED-HB/TWH II NB GF GR DMX RMR
EAN/UPC - tuote	8718291419303
Tilauuskoodi	41930300
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910403952712
Nettopaino (kappale)	15,400 kg



DecoScene LED BBP623

Mittapiirros



DecoScene LED Accent BBP621/623

Valonjakotiedot

BBP623 GF 34x LED-HBTWH NB

OFCC1_BBP623 GF 34xLED-HBTWH NB.EPS

