



RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä, Normal, Alumiini, Työkalusuojattu

3-piirinen RCS750-kiskojärjestelmä on valmistettu alumiinikiskosta. Pituusvaihtoehdot ovat 1, 2, 3 ja 4 metriä, ja sähköisiä liitäntöjä on neljä. Mikä tahansa kokoonpano voidaan luoda helposti: vaakasuuntainen tai pystysuuntainen, pinta- tai uppoasennus kattoon, seinään tai vapaasti seisoviin paneeleihin. Järjestelmää voi käyttää myös kelluvana rakenteena. Kaikissa valaisimissa on erillinen virtalähde, ja ne voidaan kytkeä valikoiden. Niitä voidaan siirtää helposti valaistus- ja esittelytarpeen mukaan. Näin voidaan luoda monitoimintainen kiskojärjestelmä korostusvalaistusta ja ripustettavia mainos- ja somistusmateriaaleja varten. Sarja sovittimia, virtaliittimiä ja asennustarvikkeita on myös saatavissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lisävarusteen väri	Alumiini
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	4 000 mm
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP30 [Työkalusuojattu]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)

Koko tuotenimi	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
Full EOC	871155938109100
Tilauskoodi	38109100
Tuotekoodi (12NC)	910500188715
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711559381091
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8711559381091

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

Mittapiirros

