



# FWC110/120/121

## FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II

### SECURITY 121, 18 W

FWC110/120/121 (wanduitvoering) en FCC110/120 (plafonduitvoering) zijn aantrekkelijke, energiezuinige armaturen voor nachtelijke beveiliging en sfeerverlichting. De sterk spiegelende witte plaat en de doorschijnende kom met prismatische regeling produceren een uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus voor wanden, gangen en de omgeving.

#### Product gegevens

| Algemene informatie                  |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Type lichtbron                       | -                               |
| Aantal VSA's                         | -                               |
| VSA                                  | HF [Elektronisch, hoogfrequent] |
| Code productfamilie                  | FWC121 [SECURITY 121]           |
| CE-markering                         | Ja                              |
| Garantieperiode                      | 3 jaar                          |
| Brandbaarheidsmarkering              | -                               |
| ENEC-markering                       | ENEC-markering                  |
| Conform EU RoHS-richtlijn            | Ja                              |
| Gegevens lichttechniek               |                                 |
| Lichtvervuiling naar boven (ULR)     | 25                              |
| Standaard kantelhoek opzetmontage    | -                               |
| Standaard kantelhoek opschuifmontage | -                               |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | -                               |
| Kleurweergave-index (CRI)            | 25                              |
| Kleur lichtbron                      | 827 warmwit                     |
| Type lichtkap                        | -                               |
| Bundelspreiding armatuur             | 180°                            |

| Optiektype buiten                       | -              |
|-----------------------------------------|----------------|
| Bedrijfs- en elektrische gegevens       |                |
| Ingangsspanning                         | 220-240 V      |
| Ingangsfrequentie                       | 50 to 60 Hz    |
| Aanloopstroom                           | 5 A            |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 1 ms           |
| Energieverbruik                         | 18 W           |
| Arbeidsfactor                           | 25             |
| Aansluiting                             | -              |
| Kabel                                   | -              |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | -              |
| Operationele temperatuur                |                |
| Omgevingstemperatuurbereik              | +10 tot +40 °C |
| Dimbaarheid en regelsystemen            |                |
| Dimbaar                                 | Nee            |
| Bedieningsinterface                     | -              |

## FWC110/120/121

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Constante lichtopbrengst                     | Nee                  |
| <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |                      |
| Reflectormateriaal                           | -                    |
| Materiaal optiek                             | -                    |
| Materiaal optische lichtkap/lens             | -                    |
| Fixation material                            | -                    |
| Kleur behuizing                              | Wit                  |
| Bevestigingsvoorziening                      | -                    |
| Vorm optische lichtkap/lens                  | -                    |
| Afwerking optische lichtkap/lens             | -                    |
| Totale lengte                                | 290 mm               |
| Totale breedte                               | 160 mm               |
| Totale hoogte                                | 180 mm               |
| Totale diameter                              | 160 mm               |
| Windbelastbaar oppervlak                     | 10 m²                |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)       | 180 x 160 x 290 mm   |
| <b>Keurmerken en classificaties</b>          |                      |
| Beschermingsklasse                           | -                    |
| IK-classificatie                             | -                    |
| Surge Protection (Common/Differential)       | -                    |
| Beschermingsklasse IEC                       | Veiligheidsklasse II |

|                                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Initiële prestaties (conform IEC)</b>                                     |                             |
| Tolerantie lichtstroom                                                       | +/-10%                      |
| Tolerantie energieverbruik                                                   | +/-10%                      |
| <b>Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)</b>                            |                             |
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5 %                         |
| <b>Productgegevens</b>                                                       |                             |
| Productnaam voor bestelling                                                  | FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II |
| Volledige productnaam                                                        | FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II |
| Full EOC                                                                     | 871829110435399             |
| Bestelcode                                                                   | 10435399                    |
| Materiaalnr. (12NC)                                                          | 910500453033                |
| Lokale code                                                                  | FWC121KHF                   |
| Numerator - Aantal per pak                                                   | 1                           |
| EAN/UPC - product/behuizing                                                  | 8718291104353               |
| Numerator - Dozen per buitendoos                                             | 4                           |
| EAN/UPC - Case                                                               | 8718291104490               |

### Maatschets

