

GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED17S/830 PSU-E MB WH

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 1700 lm - 830 varmhvit - Power supply unit external (PSU) - Medium beam - Sikkerhetsklasse II - hvit

Belysning er viktig for de fleste butikkseiere. . Nå kan kjøpmenn og bygningsoperatører enkelt gjøre skiftet fra CDM til LED få den overlegne lyskvaliteten til Philips PerfectAccent samt oppnå betydelige energibesparelser sammenlignet med CDM-installasjoner - alt til en rimelig investeringskostnad.e.

Produktdata

| Generell informasjon | | | |
|---------------------------------|---|------------------------|---|
| Antall lyskilder | 1 [1 pc] | Tilkobling | Push-in-kobling og strekkavlastning |
| lyskildeseriekode | LED17S [LED Module, system flux 1700 lm] | Kabel | - |
| Lyskjeglevinkel for lyskilde | 120 ° | IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II |
| Lyskildefarge | 830 varmhvit | Test av glødetråd | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek |
| Lyskildefeste | - [-] | Brennbarhetsmerke | - |
| Lyskilde kan erstattes | No | CE-merke | CE mark |
| Antall forkoblingsenheter | 1 unit | ENEC-merke | ENEC mark |
| Forkobling | - | UL-merke | No |
| Driver/stromenhet/transformator | PSU-E [Power supply unit external (PSU)] | Garantiperiode | 5 år |
| Driver inkludert | Ja | Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. |
| Optikktype | MB [Medium beam] | | |
| Optisk deksel-/linsetype | ACC [akrylskjerm klar] | | |
| Lysstrålespredning fra armatur | 24° | | |
| Kontrollgrensesnitt | - | | |

GreenSpace Accent, elbow

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Konstant lyseffekt | No |
| Antall produkter på MCB | 34 |
| RoHS-merke | RoHS mark |
| Product Family Code | RS342B [GreenSpace Accent Elbow] |

Drift og elektrisk

| | |
|--------------------|--------------|
| Inngangsspenning | 220-240 V |
| Inngangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Startstrøm | 18,6 A |
| Startstrømtid | 0,24 ms |
| Strømfaktor (min.) | 0.9 |

Kontroller og dimming

| | |
|------------|----|
| Kan dimmes | No |
|------------|----|

Mekanisk og innfatning

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Innfatningsmateriale | Aluminium |
| Reflektormateriale | Belegg av polykarbonataluminium |
| Optikkmateriale | Polymethyl methacrylate |
| Optisk deksel-/linsemateriale | Polymetylmetakrylat |
| Festemateriale | Polyamide |
| Optisk deksel-/linsefinish | Klar |
| Total lengde | 228 mm |
| Total bredde | 193 mm |
| Total høyde | 156 mm |
| Diameter - totalt | 193 mm |
| Farge | hvit |
| Mål (høyde x bredde x høyde) | 156 x 193 x 228 mm (6.1 x 7.6 x 9 in) |

Godkjenning og bruk

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ingress beskyttelseskode | IP20 [Fingerbeskyttet] |
| Mek. støt, beskyttelseskode | IK02 [0.2 J standard] |

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

| | |
|-----------------------|---------|
| Opprinnelig lysytelse | 1700 lm |
|-----------------------|---------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Toleranse for lysytelse | +/-10% |
| Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 118,05555555555556 lm/W |
| Oppr. Korr. Fargetemperatur | 3000 K |
| Oppr. Fargegjengivelsesindeks | ≥80 |
| Opprinnelig kromatisitet | (0.43, 0.40) SDCM<3 |
| Opprinnelig inngangseffekt | 14.4 W |
| Strømforbruktoleranse | +/-10% |

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

| | |
|---|-----|
| Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5 % |
| Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80 |

Bruksforhold


| | |
|--|---------------|
| For omgivelsestemperaturer mellom | +10 to +40 °C |
| Performance ambient temperature Tq | 25 °C |
| Maksimalt dimmenivå | Bruke ikke |
| Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på | Nei |

Produktdata

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Fullstendig produktkode | 871869625504900 |
| Produktnavn for bestilling | RS342B LED17S/830 PSU-E MB WH |
| EAN/UPC – produkt | 8718696255049 |
| Bestillingskode | 25504900 |
| Teller – antall per pakke | 1 |
| Teller – pakker per utvendige boks | 1 |
| Materialenr. (12NC) | 910500456516 |
| Nettvekt (stykk) | 1,600 kg |





Målskisse




GreenSpace Accent RS340B-RS343B

Fotometriske data



IFAS1_RS342B1xLED17S830MB

IFCC1_RS342B1xLED17S830MB



IFPC1_RS342B1xLED17S830MB

