



GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED17S/830 PSU-E MB SI

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 1700 lm - 830 varmhvit - Power supply unit external (PSU) - Medium beam - Sikkerhetsklasse II - sølv

Belysning er viktig for de fleste butikkseiere. . Nå kan kjøpmenn og bygningsoperatører enkelt gjøre skiftet fra CDM til LED få den overlegne lyskvaliteten til Philips PerfectAccent samt oppnå betydelige energibesparelser sammenlignet med CDM-installasjoner - alt til en rimelig investeringskostnad.e.

Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	1 [1 pc]	Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
lyskildeseriekode	LED17S [LED Module, system flux 1700 lm]	Kabel	-
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Lyskildefarge	830 varmhvit	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskildefeste	- [-]	Brennbarhetsmerke	-
Lyskilde kan erstattes	No	CE-merke	CE mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	ENEC-merke	ENEC mark
Forkobling	-	UL-merke	No
Driver/stromenhet/transformator	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]	Garantiperiode	5 år
Driver inkludert	Ja	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Optikktype	MB [Medium beam]		
Optisk deksel-/linsetype	ACC [akrylskjerm klar]		
Lysstrålespredning fra armatur	24°		
Kontrollgrensesnitt	-		

GreenSpace Accent, elbow

Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	34
RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	18,6 A
Startstrømtid	0,24 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polymethyl methacrylate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festmateriale	Polyamide
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	228 mm
Total bredde	193 mm
Total høyde	156 mm
Diameter - totalt	193 mm
Farge	sølv
Mål (høyde x bredde x høyde)	156 x 193 x 228 mm (6.1 x 7.6 x 9 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1700 lm
-----------------------	---------

Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	118,05555555555556 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Opprinnelig inngangseffekt	14.4 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869625508700
Produktnavn for bestilling	RS342B LED17S/830 PSU-E MB SI
EAN/UPC – produkt	8718696255087
Bestillingskode	25508700
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500456520
Nettovekt (stykk)	1,600 kg





Målskisse




GreenSpace Accent RS340B-RS343B

Fotometriske data



IFAS1_RS342B1xLED17S830MB

IFCC1_RS342B1xLED17S830MB



IFPC1_RS342B1xLED17S830MB

