GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED27S/840 PSU-E WB BK

GreenSpace Accent Elbow, LED Module, system flux 2700 lm, 840 nötr beyaz, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), Geniş ışın, Güvenlik sınıfı II, Siyah

Aydınlatma, perakendecilere ve bina yöneticilerine maliyet hedeflerine ulaşmaları konusunda yardımcı olan en önemli faktörlerden biridir. Şimdiye kadar, yeni LED çözümlerinin verimliliği, başlangıç yatırımı, kurulum işlemleri, ışık düzeyi ve/veya ışık kalitesi kendi mevcut CDM çözümlerinden çok daha pahalı olduğundan, CDM'den LED teknolojisine geçiş konusunda pek çoğu isteksiz davranıyordu. GreenSpace Accent sayesinde artık durum çok daha farklı. Şimdi, perakendeciler ve bina yöneticileri gereken geçişi yaparak mevcut CDM kurulumları ile karşılaştırıldığında, mükemmel Philips PerfectAccent ışık kalitesinin yanı sıra, sağladıkları önemli enerji tasarrufunun da tadını çıkarıyor; üstelik tümü makul bir başlangıç yatırımı karşılığında sunuluyor. GreenSpace Accent, kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar. GreenSpace Accent'ın kardanik modeli, gıda ve moda perakendecilerinin mağaza atmosferlerini güzelleştirebilmeleri ve ürün ve gıdalarını en uygun ışık ile sergileyebilmeleri için özel aydınlatma planları sunmaktadır: Fresh Food Champagne meyve, sebze, peynir, ekmek ve unlu mamullerin sıcak bir aydınlatma ambiyansı ile sergilenmesi için tasarlanan kusursuz LED çözümüdür; Fresh Food Meat, daha soğuk bir ambiyans içinde etleri daha iyi göstermek için en iyi ışık ayarını oluşturur; CrispWhite ise beyaz renklerin parlak kalmasını sağlarken renkleri daha zengin ve yoğun göstererek moda perakendecileri için kusursuz bir seçenektir. PremiumWhite, sıcak ışık rengi ile yüksek düzey renksel geriverim için en iyi CDM seçeneğidir.

Güvenlik ve uyarılar

- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürünün elle erişilemeyecek bir noktaya kurulması gerekir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtılmış bir eldivenle dokunulabilir

GreenSpace Accent, elbow

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Kapak Tabanı	- [-]
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Sürücü	-
Tertibat dahildir	Evet
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Ürün ailesi kodu	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans
CE işareti	Evet
Garanti süresi	5 yıl
Alev alma işareti	-
ENEC işareti	ENEC işareti
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	2.800 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	119,14893617021276 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥80
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Optik sistem türü	Geniş ışın
Optik kapak tipi	Akrilik çanak/şeffaf kapak
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	36°

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	18,6 A
Ani akım süresi	0,24 ms
Güç Tüketimi	23,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarma özelliği
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	34

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	+10 - +40 °C

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi	Polimetil metakrilat
Optik kapak malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitleme malzemesi	Poliamit
Muhafaza Rengi	Siyah
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	228 mm
Genel genişlik	193 mm
Genel yükseklik	156 mm
Toplam çap	193 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	156 x 193 x 228 mm

Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM<3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım	L80

Uygulama Koşulları	
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Yok
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	RS342B LED27S/840 PSU-E WB BK
Tam ürün adı	RS342B LED27S/840 PSU-E WB BK
Tam ürün kodu	871869625515500
Sipariş kodu	25515500
Malzeme No. (12NC)	910500456527

GreenSpace Accent, elbow

Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696255155
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

EAN/UPC - Kutu	8718696255155

Boyutlu çizim



© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.