



## EcoStyle

### ST440T LED17S/830 PSU MB WH

EcoStyle track mounting, LED module, system flux 1700 lm, 830 varmvit, Strömförsörjningsenhet (på/av), Medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, Vit

Butiksägare efterfrågar ofta prisvärda LED-lösningar för effektbelysning med kortare återbetalningstid än konventionell teknologi. Tack vare EcoStyle är jakten över. Den effektiva LED-ljuskällan och det särskilt utvecklade reflektorsystemet ger klart ljus av hög kvalitet som visar upp skyltade varor på bästa sätt. För återförsäljare inom livsmedel och mode finns EcoStyle med särskilda ljusrecept som framhäver butikens atmosfär och får matvaror och andra produkter att se extra tilltalande ut; Fresh Food Champagne är en LED-lösning med varmt ljus för belysning av frukt, grönsaker, ost, bröd och bakverk medan det svala naturliga ljuset i Fresh Food Meat lämpar sig för användning i köttdiskar. För modebutiker finns CrispWhite; ett ljusrecept som gör färgerna i klädesplagg och skor djupare och mer intensiva ut och de vita nyanserna ännu klarare. EcoStyle monteras på skena och finns tillgänglig i svart eller vit design. Kombinationen av effektiv LED-teknologi och innovativt kylkoncept gör EcoStyle till en garanterat hållbar och pålitlig lösning.

#### Produktdata

##### Allmän information

Lampfamiljskod	LED17S [LED module, system flux 1700 lm]
Socket	- [-]
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018":

Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.

Produktfamiljskod	ST440T [EcoStyle track mounting]
Lighting Technology	LED
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år

Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

### Ljusteknik

Ljusflöde	1700 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	118,0555555555556 lm/W
Färgåtergivningsindex	80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	Medelstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Klar akrylkupa/kåpa
Armaturens ljusstrålefördelning	20°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

### Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	18 A
Ingåendetid	0,25 ms
Effektförbrukning	14,4 W
Effektfaktor (fraktion)	0,95
Anslutning	-
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	34

### Temperatur

Omgivningstemperatur	0 till +35 °C
----------------------	---------------

### Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

### Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat

Fixation material	Polyamid
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	230 mm
Total bredd	112 mm
Total höjd	194 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	194 x 112 x 230 mm

### Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0,43, 0,40) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

### Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

### Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

### Produktdata

Beställningsproduktnamn	ST440T LED17S/830 PSU MB WH
Fullständigt produktnamn	ST440T LED17S/830 PSU MB WH
Full EOC	871869625914600
Beställningsnummer	25914600
Materialnummer (12NC)	910500456845
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696259146
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696259146

## Måttskiss

