



## EcoStyle

### ST440T LED17S/840 PSU WB WH

EcoStyle track mounting - LED Module, system flux 1700 lm -  
840 neutralvit - Strömförsörjningsenhet - bredstrålande optik -  
Säkerhetsklass II - Vit

Butiksägare efterfrågar ofta prisvärda LED-lösningar för effektbelysning med kortare återbetalningstid än konventionell teknologi. Tack vare EcoStyle är jakten över. Den effektiva LED-ljuskällan och det särskilt utvecklade reflektorsystemet ger klart ljus av hög kvalitet som visar upp skyltade varor på bästa sätt. För återförsäljare inom livsmedel och mode finns EcoStyle med särskilda ljusrecept som framhäver butikens atmosfär och får matvaror och andra produkter att se extra tilltalande ut; Fresh Food Champagne är en LED-lösning med varmt ljus för belysning av frukt, grönsaker, ost, bröd och bakverk medan det svala naturliga ljuset i Fresh Food Meat lämpar sig för användning i köttdiskar. För modebutiker finns CrispWhite; ett ljusrecept som gör färgerna i klädesplagg och skor djupare och mer intensiva ut och de vita nyanserna ännu klarare. EcoStyle monteras på skena och finns tillgänglig i svart eller vit design. Kombinationen av effektiv LED-teknologi och innovativt kylidon gör EcoStyle till en garanterat hållbar och pålitlig lösning.

#### Produktdata

Allmän information		Optiktyp	WB [ bredstrålande optik]
Antal ljuskällor	1 [ 1 st]	Optikavskärmning/optiktyp	ACC [ akrylkupa klar]
Lampfamiljskod	LED17S [ LED Module, system flux 1700 lm]	Armaturens ljusfördelning	33°
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °	Anslutning	-
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Kabel	-
Utbytbar ljuskälla	No	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Driftdon/strömenhet/transformatör	PSU [ Strömförsörjningsenhet]	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Driftdon ingår	Ja	CE-märkning	CE märkning

ENEC-märkning	ENEC märkning
Garantitid	5 år
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter på en automatsäkring	34
RoHS-märkning	ROHS märke
Product Family Code	ST440T [ EcoStyle track mounting]

#### Drift och elektricitet

Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström	18 A
Strömrusningstid	0,25 ms
Effektfaktor (min)	0,95

#### Styrenheter och dimming

Dimbara	No
---------	----

#### Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Fixeringsmaterial	Polyamide
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Total längd	230 mm
Total bredd	112 mm
Total höjd	194 mm
Färg	Vit
Mått (höjd x bredd x djup)	194 x 112 x 230 mm (7.6 x 4.4 x 9.1 in)

#### Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [ Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [ 0.2 J standard]

#### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	1800 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	125 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	80
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Initial ineffekt	14.4 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

#### Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

#### Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	0 till +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

#### Produktdata

Fullständig produktkod	871869625917700
Beställningsproduktnamn	ST440T LED17S/840 PSU WB WH
EAN/UPC – Produkt	8718696259177
Beställningsnummer	25917700
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910500456848
Nettovikt (stycke)	1,460 kg





#### Måttskiss



EcoStyle ST440S/ST440T

Fotometriska data



IFCC1\_ST440T1xLED17S840WB

IFAS1\_ST440T1xLED17S840WB

