



EcoStyle

ST440T LED39S/840 PSU WB WH

EcoStyle track mounting, LED Module, system flux 3500 lm, 840 bianco neutro, Unità di alimentazione (On/Off), Fascio largo, Classe di isolamento II, Bianco

I commercianti sono alla ricerca di una soluzione di illuminazione d'accento a LED dal prezzo contenuto e con un periodo di ammortamento ragionevole rispetto alle tecnologie convenzionali. Oggi, grazie a EcoStyle, l'hanno trovata. Grazie a una sorgente luminosa a LED e a un sistema riflettore dedicato, EcoStyle offre una potente illuminazione d'accento di buona qualità e consente ai commercianti di esporre la merce in modo ottimale. EcoStyle con montaggio su guida è disponibile con finiture di colore nero o bianco. La combinazione della tecnologia LED efficiente e di un dissipatore innovativo, inoltre, assicura una soluzione affidabile e duratura.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Lighting Technology	
Codice famiglia lampada	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]	Lighting Technology	LED
Sorgente luminosa sostituibile	No	Marchio CE	Si
Numero di riduttori	1 unità	Periodo di garanzia	5 anni
Driver incluso	Si	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.	Marchio ENEC	Marchio ENEC
Codice famiglia prodotto	ST440T [EcoStyle track mounting]	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 5 s
		Conformità a RoHS EU	Si
		Dati tecnici di illuminazione	
		Flusso luminoso	3.800 lm
		Temperatura del colore correlata	4000 K
		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	120,63492063492063 lm/W
		Indice di resa cromatica (CRI)	80

Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tipo di ottica	Fascio largo
Tipo copertura ottica	Copertura acrilica trasparente ACC
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	34°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	Not applicable

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	18 A
Tempo di spunto	0,25 ms
Consumo energetico	31,5 W
Fattore di potenza (frazione)	0.95
Connezione	-
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	34

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da 0 a +35 °C
----------------------------	---------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del riflettore	Polycarbonato rivestito in alluminio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Lente in polycarbonato metacrilato
Materiale fissaggio	Poliammide
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	230 mm
Larghezza complessiva	112 mm
Altezza complessiva	194 mm

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	194 x 112 x 230 mm
---	--------------------

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L80

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	No

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	ST440T LED39S/840 PSU WB WH
Nome completo prodotto	ST440T LED39S/840 PSU WB WH
Full EOC	871869625937500
Codice d'ordine	25937500
Codice materiale (12NC)	910500456868
Codice locale	25937500
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696259375
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718696259375

Disegno tecnico

