



LuxSpace Accent

RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH

LuxSpace Accent Mini G3 - LED Module, system flux 1100 lm - 930 - Fonte de alimentação externa da luz de emergência - Facho fechado - WH

Os lojistas estão cada vez mais obrigados a lidar com o aumento dos preços da energia. Ao mesmo tempo, eles precisam manter a qualidade da luz em seus estabelecimentos, a flexibilidade na integração arquitetônica e os efeitos de luz certos para atrair o olho do cliente. Por último, mas não menos importante, eles precisam de soluções à prova de futuro que lhes permitam implementar conceitos de diferenciação em sua loja. Oferecendo luz de alta qualidade, facho de luz adequado e excelente eficiência luminosa, a Luxspace Accent é a solução eficiente em termos energéticos para os ambientes de varejo exigentes de hoje, cobrindo uma variedade de aplicações de iluminação, incluindo CrispWhite para lojas de moda e supermercados.

Dados do produto

Informações gerais			
Número de fontes de luz	1 [1 pç]	Difusão do facho da luz da luminária	10°
Código da família das lâmpadas	LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]	Interface de controle	-
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °	Conexão	PIP [Conector Push-in e alívio de pressão]
Cor da fonte de luz	930	Cabo	Não
Fonte de luz substituível	Não	Proteção/Classe IEC	CLII (II)
Número de unidades de equipamento	1	Teste de Glow-wire	650/5 [650/5]
Driver/unidade de alimentação/ transformador	PSE-E [Fonte de alimentação externa da luz de emergência]	Marca de inflamabilidade	F [F]
Controlador incluído	Sim	Marca CE	CE
Tipo de ótica	NB [Facho fechado]	Marca ENEC	ENEC
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GC [Vidro transparente]	Marca UL	Não
		Período de garantia	5 years

LuxSpace Accent

Observações	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Fluxo luminoso constante	No
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	30
Compatível com EU RoHS	Sim
Etiqueta de serviço	Sim
Código da família de produtos	RS731B [LuxSpace Accent Mini G3]

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energia CLO inicial	- W W
Consumo médio de energia CLO	- W W
Corrente de irrupção	14,5 A
Tempo de irrupção	0,22 ms
Fator de potência (Mín.)	0,9

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	ALU
Material refletor	Polycarbonate aluminum coated
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	G
Material de fixação	-
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Altura geral	86 mm
Diâmetro geral	105 mm
Cor	WH
Dimensões (altura x largura x profundidade)	86 x NaN x NaN mm (3,4 x NaN x NaN in)

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [IP20]
-------------------------------	--------------

Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [IK02]
---	--------------

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	1200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	88,88888888888889 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K
Índice de reprodução de cor inicial	≥90
Cromaticidade inicial	(0,43, 0,40) SDCM <3
Potência de entrada inicial	13,5 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)


Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica na vida útil média* de 50.000 h	L80

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +40 °C
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto

Código do produto completo	871869684759600
Nome de produto da encomenda	RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH
EAN/UPC – Produto	8718696847596
Código de encomenda	910500457283
Código de encomenda local	910500457283
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910500457283
Peso líquido SAP (peça)	0,540 kg





Desenho dimensional




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Dados fotométricos



IFAS1_RS731B1xLED12S930NB

IFCC1_RS731B1xLED12S930NB



IFPC1_RS731B1xLED12S930NB

