



# LuxSpace Accent

## RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH

LuxSpace Accent Mini G3, LED module, system flux 1200 lm, 830 Lämmin valkoinen, Tehonsyöttöyksikkö, DC-yhteensopiva, ulkoinen, Leveä valokeila, Valkoinen

Jälleenmyyjät joutuvat yhä useammin kamppailemaan nousevien energiakustannusten kanssa. Asiakkaiden huomion kiinnittäminen edellyttää kuitenkin laadukasta valoa, arkkitehtonista joustavuutta ja oikeanlaisia valaistusefektejä. Lisäksi jälleenmyyjät ja palveluyrittäjät tarvitsevat tulevaisuudessa tehokkaita ratkaisuja, joiden avulla he voivat toteuttaa tiloissaan kilpailijoista erottuvia konsepteja. Energiatehokas ja laadukasta valoa tuottava LuxSpace Accent on näyttävä ratkaisu, joka soveltuu erilaisiin valaistuskohteisiin vaativissakin myymäläympäristöissä.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tuoteperheen koodi	
Lamppuperheen koodi	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]	RS731B [LuxSpace Accent Mini G3]	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Lighting Technology	LED
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Arvoasteikko	Räätälöitävä
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	CE-merkintä	Kyllä
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.	Takuuaika	5 vuotta
		Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
		ENEC-merkintä	ENEC-merkki
		Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
		RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
		<b>Valaistuksen tekniset tiedot</b>	
		Valovirta	1 200 lm
		Vastaava värielämpötila (nim.)	3000 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	114 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Optisen kuvun tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	36°
Häikäisyindeksi	Not applicable

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiankulutus	- W
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	- W
Kytkevävirtasysäys	14,5 A
Kytkeväaika	0,22 ms
Virrankulutus	9,9 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Jousiliitinkytkentäräma ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	30

## Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö, DC-yhteensopiva, ulkoinen
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

## Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen

Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaiskorkeus	86 mm
Kokonaishalkaisija	105 mm

## Merkinnot ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojustu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

## Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L80

## Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

## Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH
Koko tuotenimi	RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH
Full EOC	871869684763300
Tilauuskoodi	84763300
Tuotekoodi (12NC)	910500457287
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696847633
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696847633

## LuxSpace Accent

### Mittapiirros

