



# LuxSpace Accent

## RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH

LuxSpace Accent Mini G3 - LED Module, system flux 1200 lm -  
Теплый белый 830 - Power supply unit with DALI interface  
external, DC compatible for central emergency lighting - Wide  
beam - White

Владельцы магазинов все чаще сталкиваются с проблемой роста цен на электроэнергию. В то же время для привлечения клиентов им необходимо сохранить высокое качество освещения, гибкость его интеграции в архитектуру, а также правильные световые эффекты. И наконец, им нужны перспективные решения, которые позволят реализовывать в своих магазинах оригинальные концепции. Светильники LuxSpace Accent отличаются высоким качеством освещения, высокой интенсивностью луча и исключительной эффективностью. Они являются идеальным энергоэффективным решением для освещения магазинов в соответствии с современными требованиями и могут использоваться для решения различных задач. Например, лампы CrispWhite предназначены для магазинов модной одежды, а лампы Food — для супермаркетов.

### Данные о продукции

Общая информация		Драйвер / блок питания / трансформатор	
Количество источников света	1 [ 1 pc]	Драйвер в комплекте	Yes
Код лампового семейства	LED12S [ LED Module, system flux 1200 lm]	Тип оптики	WB [ Wide beam]
Угол расхождения луча от источника света	120 °	Тип оптического плафона / линзы	No [ -]
Цвет источника света	Теплый белый 830	Распределение света светильника	36°
Сменный источник света	No	Интерфейс управления	DALI
Количество единиц ПРА	1 unit	Соединение	Соединительный зажим и защита от разъединения

## LuxSpace Accent

Кабель	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с
Знак пожароопасности	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Метка UL	-
Гарантийный период	5 лет
Примечания	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	24
Код семейства	RS731B [ LuxSpace Accent Mini G3]

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Напряжение сигнала управления	0–16 V DC DALI
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W W
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W W
Пусковой ток	5,3 A
Время пуска	0,7 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0,9

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	-
Покрытие оптической крышки / линзы	Матовое
Общая высота	86 mm
Общий диаметр	105 mm

Цвет	White
Размеры (высота x ширина x глубина)	86 x NaN x NaN mm (3.4 x NaN x NaN in)

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [ Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [ 0.2 J standard]

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	1200 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	114,28571428571429 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM <3
Начальная входная мощность	9.9 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

### Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	1%
Подходит для случайного переключения	Да

### Данные об изделии

Полный код продукта	871869684764000
Название продукта для заказа	RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH
EAN/UPC — продукт	8718696847640
Код заказа	910500457288
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500457288
Вес нетто (шт.)	0,540 kg





Чертеж размеров




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Фотометрические данные



IFPC1\_RS731B1xLED12S830WB

IFAS1\_RS731B1xLED12S830WB



IFCC1\_RS731B1xLED12S830WB

