



LuxSpace Accent

RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent Mini G3 - LED Module, system flux 1200 lm - 930 sıcak beyaz - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - Medium beam - White

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışıkt oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konsept uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sağlayan LuxSpace Accent, moda mağazaları için CrispWhite ve süpermarketler için Food recipes gibi geniş bir aydınlatma yelpazesini kapsadığından, günümüzün zorlu perakende uygulamaları için ideal enerji tasarrufu çözümüdür.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Kontrol arayüzü	
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]	Kontrol arayüzü	-
Lamba ailesi kodu	LED12S [LED Module, system flux 1200 lm]	Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konnektör
Işık kaynağının ışın açısı	120 °	Kablo	-
Işık kaynağı rengi	930 sıcak beyaz	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSE-E [Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]	CE işareti	CE mark
Sürücü dahildir	Evet	ENEC işareti	ENEC mark
Optik sistem türü	MB [Medium beam]	UL işareti	Hayır
Optik kapak/lens türü	No [-]	Garanti süresi	5 yıl
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	30°		

LuxSpace Accent

Açıklamalar	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	30
Product Family Code	RS731B [LuxSpace Accent Mini G3]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W
Kalkış Akımı	14,5 A
Ani akım süresi	0,22 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	-
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam yükseklik	86 mm
Toplam çap	105 mm
Renk	White
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	86 x NaN x NaN mm (3.4 x NaN x NaN in)

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
------------------------------	-------------------------

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]
------------------------------	------------------------

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	1200 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	96 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥90
Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	12.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım	L80

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869684766400
Sipariş ürün adı	RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH
EAN/UPC - Ürün	8718696847664
Sipariş kodu	84766400
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500457290
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,540 kg





Boyutlu çizim




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Fotometrik bilgi



IFCC1_RS731B1xLED12S930MB

IFPC1_RS731B1xLED12S930MB



IFAS1_RS731B1xLED12S930MB

