



# LuxSpace Accent

## RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH

LuxSpace Accent Mini G3, LED module, system flux 1200 lm, 840 Neutraali valkoinen, Tehonsyöttöyksikkö, jossa DALI-liitäntä, soveltuu keskitettyyn turvavalaukseen, VLC (Visual Light Communication) -valmius, ulkoinen, Leveä valokeila, Valkoinen

Jälleenmyyjät joutuvat yhä useammin kamppailemaan nousevien energiakustannusten kanssa. Asiakkaiden huomion kiinnittäminen edellyttää kuitenkin laadukasta valoa, arkkitehtonista joustavuutta ja oikeanlaisia valaistusefektejä. Lisäksi jälleenmyyjät ja palveluyrittäjät tarvitsevat tulevaisuudessakin tehokkaita ratkaisuja, joiden avulla he voivat toteuttaa tiloissaan kilpailijoista erottuvia konsepteja. Energiatehokas ja laadukasta valoa tuottava LuxSpace Accent on näyttävä ratkaisu, joka soveltuu erilaisiin valaistuskohteisiin vaativissakin myymäläympäristöissä.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjauksyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöään mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
Tuoteperheen koodi	RS730B [LuxSpace Accent Mini G3]
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Räätälöitävä
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s

# LuxSpace Accent

RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
<b>Valaistuksen tekniset tiedot</b>	
Valovirta	1 250 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	119 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Optisen kuvun tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	36°
Häikäisyindeksi	Not applicable

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiankulutus	- W
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	- W
Kytkevävirtasysäys	5,3 A
Kytkeväaika	0,7 ms
Virrankulutus	12 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Jousiliitinkytkentärä ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	24

## Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö, jossa DALI-liitäntä, soveltuu keskitettyyn turvalaistukseen, VLC (Visual Light Communication) -valmius, ulkoinen
Ohjausliittymä	DALI
Jatkuva valontuotto	Ei

## Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti

Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaiskorkeus	93 mm
Kokonaishalkaisija	94 mm

## Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP44 [Johtosuojattu, roiskesuojaus]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

## Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaika 50 000 tunnin käyttöajan aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	L80

## Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

## Tuotetiedot

Tilastuotteen nimi	RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH
Koko tuotenimi	RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH
Full EOC	871869684768800
Tilauuskoodi	84768800
Tuotekoodi (12NC)	910500457292
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696847688
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696847688

## LuxSpace Accent

### Mittapiirros

