



# LuxSpace Accent

## RS751B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN

LuxSpace Accent Performance G3, LED Module, system flux 3900 lm, 827 varmvit, Nätaggregat, DC-kompatibelt, externt, Bredstrålande ljusfördelning, Linjär linsoptik, oval form, Vit

Återförsäljare upplever att energipriserna ständigt stiger, samtidigt måste de behålla en god ljuskvalitet, hög flexibilitet i den arkitektoniska integreringen och rätt ljuseffekter för att fånga kundens blick. Sist men inte minst behöver de framtidssäkrade lösningar som gör att de kan införa koncept som skiljer deras butik från mängden. LuxSpace Accent ger ljus med hög kvalitet, kraft i ljuskägla och enastående ljusutbyte, vilket gör det till den perfekta energieffektiva lösningen för dagens krävande butiksmiljöer. Den kan användas för en mängd olika belysningslösningar, till exempel CrispWhite för klädbutiker och FreshFood-recipes för stormarknader.

### Produktdata

| Allmän information     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lampfamiljskod         | LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]                                                                                                                                                                                                |                                 | gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10. |
| Utbytbar ljuskälla     | Nej                                                                                                                                                                                                                                     | Produktfamiljskod               | RS751B [LuxSpace Accent Performance G3]         |
| Antal driftdonsenheter | 1 enhet                                                                                                                                                                                                                                 | Lighting Technology             | LED                                             |
| Driftdon ingår         | Ja                                                                                                                                                                                                                                      | Värdetrappa                     | Specifikation                                   |
| Kommentarer            | * – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför | CE-märkning                     | Ja                                              |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Garantitid                      | 5 år                                            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalantändliga ytor          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                         | ENEC-märkning                   | ENEC-märkning                                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Glödtrådtest                    | Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s              |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                         | EU RoHS-kompatibel              | Ja                                              |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Ljusteknik</b>               |                              |
| Ljusflöde                       | 3 750 lm                     |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 2700 K                       |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 119 lm/W                     |
| Färgåtergivningindex            | ≥80                          |
| Ljuskällans spridningsvinkel    | 120 °                        |
| Ljuskällans färg                | 827 varmvit                  |
| Optiktyp                        | Bredstrålande ljusfördelning |
| Typ av optisk kåpa              | Linjär linsoptik, oval form  |
| Armaturens ljusstrålefördelning | 30° x 60°                    |

#### Drift och elektricitet

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ingångsspänning                                        | 220–240 V                     |
| Line Frequency                                         | 50 to 60 Hz                   |
| Initial CLO-energiförbrukning                          | – W                           |
| Average CLO power consumption                          | – W                           |
| Ingående ström                                         | 14,5 A                        |
| Ingåendetid                                            | 0,22 ms                       |
| Effektförbrukning                                      | 31,5 W                        |
| Effektfaktor (fraktion)                                | 0,9                           |
| Anslutning                                             | Tryckanslutning och draggänga |
| Kabel                                                  | –                             |
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max) |                               |

#### Temperatur

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Omgivningstemperatur | +10 till +40 °C |
|----------------------|-----------------|

#### Styrenheter och dimring

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Dimbar                            | Nej                                  |
| Driftdon/strömenhet/transformator | Nätaggregat, DC-kompatibelt, externt |
| Styrgränssnitt                    | –                                    |
| Konstant ljusflöde                | Nej                                  |

#### Mekanik och armaturhus

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Armaturhusets material         | Aluminium    |
| Material i reflektor           | Aluminium    |
| Material i optiken – LOV       | Polykarbonat |
| Optisk kupa/linsmaterial – LOV | Polykarbonat |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Fixation material                           | –      |
| Armaturhusets färg                          | Vit    |
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV | Klar   |
| Total höjd                                  | 150 mm |
| Total diameter                              | 168 mm |

#### Användning och godkännande

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kod för kapslingsklass          | IP20 [Petsyddad]      |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK02 [0,2 J standard] |
| Skyddsklass IEC                 | Säkerhetsklass II     |

#### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Tolerans för ljusflöde     | +/-10%               |
| Initial kromaticitet       | (0,46, 0,41) SDCM <3 |
| Energiförbrukningstolerans | +/-10%               |

#### Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim | 5 % |
| Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)      | L80 |

#### Användningsförhållanden

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C |
| Lämplig för slumpmässig brytning  | Ja    |

#### Produktdata

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Beställningsproduktnamn                   | RS751B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN |
| Fullständigt produktnamn                  | RS751B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN |
| Full EOC                                  | 871869684785500                   |
| Beställningsnummer                        | 84785500                          |
| Materialnummer (12NC)                     | 910500457310                      |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                 |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8718696847855                     |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 1                                 |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8718696847855                     |

## Måttskiss

