



StyliD

ST750T LED49S/930 PSU MB BK

STYLID PERFORMANCE G3 TRACK - LED Module, system flux 4900 lm - 930 varmvit - Strömförsörningsenhet DC kompatibel för central nödbelysning - Mediumstrålande - Svart

Återförsäljare kämpar med ständigt stigande energipriser samtidigt som de måste behålla god ljuskvalitet, hög flexibilitet i den arkitektoniska integreringen och rätt ljuseffekter för att fånga kundernas uppmärksamhet. Sist men inte minst vill man även ha framtidssäkrade lösningar som låter dem införa butikskoncept som skiljer dem från mängden. Med ljus av hög kvalitet, kraftig ljuskägla och enastående ljusutbyte är StyliD den perfekta energieffektiva lösningen för dagens krävande butiksmiljöer. Den kan användas för en mängd olika krävande användningsområden, t ex Crisp White för modebutiker och Fresh Food för matbutiker. StyliD-familjen ger passiv nedkylning av hela serien vilket bidrar till snabbare återbetalning.

Produktdata

Allmän information		Anslutning	Tryckanslutning och draggånga
Antal ljuskällor	1 [1 st]	Kabel	-
Lampfamiljskod	LED49S [LED Module, system flux 4900 lm]	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °	Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Ljuskällans färg	930 varmvit	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Utbytbar ljuskälla	Nej	CE-märkning	CE märkning
Antal driftdonsenheter	1 enhet	ENEC-märkning	ENEC märkning
Driftdon/strömenhet/transformator	PSE [Strömförsörningsenhet DC kompatibel för central nödbelysning]	UL-märkning	No
Driftdon ingår	Ja	Garantitid	5 år
Optiktyp	MB [Mediumstrålande]	Avbländningstillbehör	No [-]
Optikavskärmning/optiktyp	No [-]	Anmärkingar	*-Enligt Lighting Europe vägledningsdokument "Utvärdering av prestanda för LED-baserade armaturer -
Armaturens ljusfördelning	24°		

StyliD

	januari 2018 ¹⁾ : statistiskt sett finns det ingen relevant skillnad i lumenunderhåll mellan B50 och till exempel B10. Därför representerar medellivslängden (B50) också B10-värdet.
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter på en automatsäkring	24
Produktfamiljskod	ST750T [STYLID PERFORMANCE G3 TRACK]

Drift och elektricitet

Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström	23,5 A
Strömrusningstid	0,272 ms
Effektfaktor (min)	0,9

Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Metall-plast
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Fixeringsmaterial	-
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Total längd	292 mm
Total bredd	119 mm
Total höjd	220 mm
Färg	Svart
Mått (höjd × bredd × djup)	220 x 119 x 292 mm (8.7 x 4.7 x 11.5 in)

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
------------------------	--------------------

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
---------------------------------	------------------------

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	4900 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	98,98989898989899 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	3000 K
Init. Färgåtergivningsindex	≥90
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Initial ineffekt	49.5 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens av styrsystem vid medellivslängd 50000h	5 %
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h	L80

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Fullständig produktkod	871869684862300
Beställningsproduktnamn	ST750T LED49S/930 PSU MB BK
EAN/UPC – Produkt	8718696848623
Beställningsnummer	84862300
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910500457385
Nettovikt (stycke)	1,600 kg





Måttskiss




StyliD ST730C-ST750T

Fotometriska data



IFAS1_ST750T1xLED49S930MB

IFPC1_ST750T1xLED49S930MB



IFCC1_ST750T1xLED49S930MB

