



EcoStyle

ST440T LED19S/FMT PSU WB BK

EcoStyle track mounting, LED module, system flux 1900 lm,
Frisk kød, Strømforsyningsenhed (Til/Fra), Bred stråle,
Sikkerhedsklasse II, Sort

I butikker er der en efterspørgsel efter en LED-effektbelysningsløsning til en overkommelig pris, som tjener sig ind på kortere tid end en løsning, der er baseret på traditionel teknologi. EcoStyle er en prisbevidst løsning. Med en LED-lyskilde og specialudviklet reflektorsystem sikrer den effektbelysning med god ydeevne, så varerne kan præsenteres i det bedst mulige lys. Det skinnemonterede EcoStyle-armatur fås i farverne sort og hvid, og kombinationen af effektiv LED-teknologi og et flot innovativt kølelegeme sikrer en pålidelig løsning med lang levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Kode for lampeserie	LED19S [LED module, system flux 1900 lm]	Produktseriekode	ST440T [EcoStyle track mounting]
Fod	- [-]	Lighting Technology	LED
Udskiftelig lyskilde	Nej	CE-mærke	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Garantiperiode	5 år
Driver inkluderet	Ja	Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	ENEC-mærke	ENEC-mærke
		Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
		Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
		Lysteknisk	
		Lysstrøm	1.900 lm
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
		Lyseffekt (nominel) (nom.)	86 lm/W
		Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80

Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskilde farve	Frisk rød
Optiktype	Bred stråle
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i akryl, klar
Lampens lysstrålespedning	36°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	12,8 A
Starttid	208 ms
Strømforbrug	22 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilslutning	-
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	50

Temperatur

Omgivende temperaturområde	0 til +35 °C
----------------------------	--------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymethylmethacrylat
Fikseringsmateriale	Polyamid
Farve på armaturhus	Sort
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	230 mm

Samlet bredde	112 mm
Samlet højde	194 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	194 x 112 x 230 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.40, 0.33) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata

Ordreprodukt navn	ST440T LED19S/FMT PSU WB BK
Det fulde produkt navn	ST440T LED19S/FMT PSU WB BK
Full EOC	871869685339900
Ordrekode	85339900
Materialenr. (12NC)	910500457931
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696853399
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718696853399

Målskitse



