



EcoStyle

ST440T LED19S/FMT PSU WB WH

EcoStyle track mounting - LED Module, system flux 1900 lm -
Taze et - Power supply unit - Wide beam - Güvenlik sınıfı II -
White

Perakendeciler, geleneksel teknolojilere göre makul geri ödemeli düşük maliyetli bir LED vurgu aydınlatması çözümü arar. EcoStyle sayesinde artık bakım gerekmiyor. LED ışık kaynağı ve özel reflektör sistemi ile EcoStyle, güçlü, kaliteli vurgu aydınlatması sunarak perakendecilerin ürünlerini olası en iyi şekilde sergilemesine olanak tanır. Ray montajlı EcoStyle için siyah ve beyaz göve seçenekleri mevcuttur. Verimli LED teknolojisi ile yenilikçi soğutucu kombinasyonu bu ürünün güvenilir ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Ürün veri

Genel Bilgiler			
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Lamba ailesi kodu	LED19S [LED Module, system flux 1900 lm]	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Işık kaynağının ışın açısı	120 °	Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Işık kaynağı rengi	Taze et	CE işareti	CE mark
Kapak Tabanı	- [-]	ENEC işareti	ENEC mark
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Garanti süresi	5 yıl
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Açıklamalar	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU [Power supply unit]	Sabit ışık çıkışı	No
Sürücü dahildir	Evet		
Optik sistem türü	WB [Wide beam]		
Optik kapak/lens türü	ACC [Acrylic bowl/cover clear]		
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	36°		
Bağlantı	-		
Kablo	-		

MCB'deki ürün sayısı	34
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Product Family Code	ST440T [EcoStyle track mounting]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	18 A
Ani akım süresi	0,25 ms
Güç Faktörü (Min)	0.95

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitleme malzemesi	Poliamid
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	230 mm
Toplam genişlik	112 mm
Toplam yükseklik	194 mm
Renk	White
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	194 x 112 x 230 mm (7.6 x 4.4 x 9.1 in)

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	1900 lm
--------------------------	---------

Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	70,37037037037037 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	80
Başlangıç Renk Türü	(0.40, 0.33) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	27 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım	L80

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	0 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	No

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869685340500
Sipariş ürün adı	ST440T LED19S/FMT PSU WB WH
EAN/UPC - Ürün	8718696853405
Sipariş kodu	85340500
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500457932
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,460 kg




Boyutlu çizim




EcoStyle ST440S/ST440T

Fotometrik bilgi



IFCC1_ST440T1xLED19SFMTWB



IFAS1_ST440T1xLED19SFMTWB

