



StoreFlux gen3 rim

GD603B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH

StoreFlux3, LED Module, system flux 2700 lm, 830 varmhvit, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), Mellomstrålet, Hvit og hvit

StoreFlux-gitterlyset kan utstyres med opptil fire LED-moduler ved hjelp av et spesielt reflektorsystem. Det gir kvalitetsbelysning som gjør at butikken og varene ser fantastiske ut. Kombinasjonen av flere LED-kilder og pakker med høy lumen i ett armatur sørger for strålende lyseffekter. StoreFlux er praktisk talt vedlikeholdsfri sammenlignet med CDM, i tillegg til at effektiviteten er mye høyere.

Warnings and safety

- Lysarmaturen bør monteres utenfor armrekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske
- Lysarmaturen skal installeres og demonteres av en kvalifisert elektriker og kobles i samsvar med de nyeste IEE elektriske forskriftene eller nasjonale krav
- Alle fotometriske data estimeres uten det valgfrie frontglasset. Lyseffekten skal reduseres ved 3,5 % ved bruk av frontglass
- I tilfelle der det ikke er frontglasslinse, bør rengjøring av optikken kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor må ikke skje. For områder med høye nivåer av støv, anbefales bruk av det valgfrie frontglasset på det sterkeste, da det da enkelt kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- For flerpunktskonfigurasjoner, vennligst bruk enkeltkonfigurasjonsfotometri og dupliser den i henhold til antall punkter i gitt konfigurasjon.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	3 enheter
Driver inkludert	Ja

Merknader

* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor

StoreFlux gen3 rim

	gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	GD603B [StoreFlux3]
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Spesifikasjon
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	8 100 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Antall lyskilder	3
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Mellomstrålet
Type optisk deksel	Akryl, med tagger
Armatur lysstråle spredning	24°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	18 A
Innløpstid	0,25 ms
Effektforbruk	23,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	34

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet ekstern (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit og hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	473 mm
Total bredde	179 mm
Total høyde	165 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	165 x 179 x 473 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	GD603B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH
Fullstendig produktnavn	GD603B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH
Full EOC	871869688427000
Bestillingskode	88427000
Materiالنر. (12NC)	910500458298
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696884270
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696884270

StoreFlux gen3 rim

Målskisse

