



# StyliD PremiumWhite

## ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED Module, system flux 2700 lm, Premium hvid med CRI  $\geq 90$ , Strømforsyningsenhed, DC-kompatibel til central nødbelysning, Mellembred stråle, Sort

Hvis du ønsker høj lyskvalitet og god farvegengivelse i din butik uden at måtte give køb på energibesparelser, er StyliD PremiumWhite det helt rigtige system. Denne spændende løsning giver de samme strålende lyseffekter som traditionel CDM-belysning.

### Produkt data

| Generelle oplysninger    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kode for lampeserie      | LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]                                                                                                                                                                                                                                                | Mærke for brændbarhed             | Til montering på normalt antændelige overflader |
| Udskiftelig lyskilde     | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENEC-mærke                        | ENEC-mærke                                      |
| Antal forkoblingsenheder | 1 enhed                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Glødetrådtest                     | Temperatur 650 °C, varighed 30 s                |
| Driver inkluderet        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opfylder kravene i EU RoHS        | Ja                                              |
| Bemærkninger             | *-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien. | Lysteknisk                        |                                                 |
| Produktseriekode         | ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]                                                                                                                                                                                                                                                        | Lysstrøm                          | 2.700 lm                                        |
| Lighting Technology      | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K                                          |
| CE-mærke                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 105,88235294117646 lm/W                         |
| Garantiperiode           | 5 år                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Farvegengivelsesindeks (CRI)      | $\geq 90$                                       |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lyskildens spredningsvinkel       | 120 °                                           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lyskildefarve                     | Premium hvid med CRI $\geq 90$                  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Optiktype                         | Mellembred stråle                               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Optikafskærmningstype             | Klart glas                                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lampens lysstrålespedning         | 24°                                             |

## StyliD PremiumWhite

### Drift og el

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Indgangsspænding                      | 220 til 240 V                  |
| Linjefrekvens                         | 50 to 60 Hz                    |
| Startstrøm                            | 20 A                           |
| Starttid                              | 0,25 ms                        |
| Strømforbrug                          | 25,5 W                         |
| Effektfaktor (brøk)                   | 0.9                            |
| Tilslutning                           | Push-in-stik og trækaflastning |
| Kabel                                 | -                              |
| Antal produkter på MCB af 16 A type B | 32                             |

### Temperatur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Omgivende temperaturområde | +10 til +40 °C |
|----------------------------|----------------|

### Lysstyringssystemer og dæmpning

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dæmpbar                       | Nej                                                          |
| Driver/strømheder/transformer | Strømforsyningsenhed, DC-kompatibel til central nødbelysning |
| Konstant lysudbytte           | Nej                                                          |

### Mekanik og armaturhus

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Materiale for lampehus             | Metal-plast                   |
| Reflektormateriale                 | Polykarbonat, aluminiumbelagt |
| Optikmateriale                     | Polykarbonat                  |
| Optikafskærmning/objektivmateriale | Polymethylmethacrylat         |
| Fikseringsmateriale                | -                             |
| Farve på armaturhus                | Sort                          |
| Optikafskærmning/objektivfinish    | Klar                          |
| Samlet længde                      | 258 mm                        |
| Samlet bredde                      | 89 mm                         |
| Samlet højde                       | 179 mm                        |
| Mål (højde x bredde x dybde)       | 179 x 89 x 258 mm             |

### Godkendelse og anvendelsesområde

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [Fingerbeskyttelse] |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK02 [0,2 J, standard]   |
| Beskyttelsesklasse IEC            | Sikkerhedsklasse II      |

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Lysstrømtolerance          | +/-10%               |
| Indledende kromaticitet    | (0.42, 0.38) SDCM <3 |
| Tolerance for strømforbrug | +/-10%               |

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer | 5 % |
| Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer            | L80 |


### Anvendelsesbetingelser

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ydeevne – omgivende temperatur Tq | 25 °C |
| Velegnet til tilfældigt skift     | Ja    |

### Produktdata

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ordreprodukt navn                                    | ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK |
| Det fulde produkt navn                               | ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK |
| Full EOC                                             | 871869688448500               |
| Ordrekode                                            | 88448500                      |
| Materiالنر. (12NC)                                   | 910500458314                  |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                             |
| EAN/UPC - Produkt/Æske                               | 8718696884485                 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1                             |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718696884485                 |

### Målskitse



## StyliD PremiumWhite

