



# GreenSpace Accent Gridlight

## GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH

GreenSpace Accent Gridlight - LED Module, system flux 1700 lm  
- Теплый белый 830 - Power supply unit external, DC  
compatible for central emergency lighting - Beam angle 24° - - -  
Класс безопасности I - White

Благодаря семейству GreenSpace Accent розничные продавцы и операторы зданий теперь могут перейти с CDM на светодиоды и воспользоваться преимуществами качественного освещения Philips PerfectAccent, а также значительно сократить энергопотребление — и все это при разумных начальных инвестициях. Стандартный профиль GreenSpace Accent Gridlight и два зажима упрощают установку модернизированного светильника. Монтаж сможет быстро и легко выполнить один специалист. Для магазинов модной одежды GreenSpace Accent Gridlight выпускается также со специальными оттенками, чтобы преподнести одежду и товары в самом выгодном свете. Без сомнений, CrispWhite — лучший вариант для магазинов модной одежды, поскольку он делает цвета насыщенными и сохраняет яркость белого. PremiumWhite — лучшая альтернатива CDM Elite для высокоточной цветопередачи и создания атмосферы теплых оттенков света.

### Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	2 [ 2 pcs]
Код лампового семейства	LED17S [ LED Module, system flux 1700 lm]
Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цвет источника света	Теплый белый 830

Цоколь	- [ -]
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	2 units
ПРА	-

# GreenSpace Accent Gridlight

Драйвер / блок питания / трансформатор	PSE-E [ Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	24 [ Beam angle 24°]
Тип оптического плафона / линзы	PC [ Polycarbonate bowl/cover]
Распределение света светильника	24°
Соединение	Соединительный зажим и защита от разъединения
Кабель	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Знак пожароопасности	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Метка UL	-
Гарантийный период	5 лет
Примечания	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Постоянная светотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	12
Код семейства	GD302B [ GreenSpace Accent Gridlight]

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 V
Входная частота	50-60 Hz
Пусковой ток	32 A
Время пуска	0,300 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

## Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	Полиамид

Покрытие оптической крышки / линзы	Матовое
Общая длина	366 mm
Общая ширина	194 mm
Общая высота	100 mm
Цвет	White
Размеры (высота x ширина x глубина)	100 x 194 x 366 mm (3.9 x 7.6 x 14.4 in)

## Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [ Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [ 0.2 J standard]

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	3400 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	118,05555555555556 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная цветность	(0.43,0.40) SDCM <3
Начальная входная мощность	14.5 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

## Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

## Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Да

## Данные об изделии

Полный код продукта	871869691625400
Название продукта для заказа	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH
EAN/UPC — продукт	8718696916254
Код заказа	910500458764
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500458764
Вес нетто (шт.)	1,500 kg





## GreenSpace Accent Gridlight

