



LuxSpace Accent

RS740B LED49S/830 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent Compact G3, LED module, system flux 4900 lm, 830 sıcak beyaz, DC uyumlu, harici güç kaynağı ünitesi, Orta genişlikte ışın, Beyaz, RAL 9003

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışık oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konsept uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sağlayan LuxSpace Accent, moda mağazaları için CrispWhite ve süpermarketler için Food recipes gibi geniş bir aydınlatma yelpazesini kapsadığından, günümüzün zorlu perakende uygulamaları için ideal enerji tasarrufu çözümüdür.

Ürün veri

Genel Bilgiler			
Lamba ailesi kodu	LED49S [LED module, system flux 4900 lm]	(B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Ürün ailesi kodu	RS740B [LuxSpace Accent Compact G3]
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Aydınlatma Teknolojisi	LED
Tertibat dahildir	Evet	Değer merdiveni	Teknik özellikler
Açıklamalar	"-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü	CE İşareti	Evet
		Garanti süresi	5 yıl
		Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
		ENEC İşareti	ENEC İşareti
		Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.
		EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	4.900 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	127 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥80
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Optik sistem türü	Orta genişlikte ışın
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	30°
Birleşik parlama derecesi CEN	Not applicable

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W
Kalkış Akımı	4,4 A
Ani akım süresi	25 ms
Güç Tüketimi	38,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarma özelliği
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	36

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	0 - +35 °C
-------------------------	------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	DC uyumlu, harici güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz, RAL 9003

Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Genel yükseklik	126 mm
Toplam çap	106 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.434, 0.403) SDCM <3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte	5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte	5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte	L80
lümen bakım	

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Yok
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RS740B LED49S/830 PSE-E MB WH
Tam ürün adı	RS740B LED49S/830 PSE-E MB WH
Tam ürün kodu	871869697314100
Sipariş kodu	97314100
Malzeme No. (12NC)	910500459052
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696973141
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718696973141

LuxSpace Accent

Boyutlu çizim

