



# GreenSpace Accent Cardanic

## RS343B LED27S/830 PSU-E MB WH

GREENSPACE ACCENT CARDANIC - LED Module, system flux 2700 lm - 830 warmwit - Voedingsunit extern (PSU) - Middelbrede bundel - - - Veiligheidsklasse II - White

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Zo kunnen ze profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van PerfectAccent van Philips en een aanzienlijke energiebesparing, en dat alles voor een redelijke initiële investering. De inbouwopening van de GreenSpace Accent Cardanic en speciale lichtopbrengst maken het ideaal voor retrofit. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is GreenSpace Accent Cardanic ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

### Product gegevens

Algemene informatie		Driver/voedingsunit/transformator	
Aantal lichtbronnen	1 [ 1 stuk]	Driver meegeleverd	PSU-E [ Voedingsunit extern (PSU)]
Code lampenfamilie	LED27S [ LED Module, system flux 2700 lm]	Optiektype	Middelbrede bundel
Bundelhoek lichtbron	120 °	Type lichtkap/lens	Polycarbonaat opaal gesatineerd
Kleur lichtbron	830 warmwit	Lichtbundelspreiding armatuur	24°
Lampvoet	- [ -]	Aansluiting	-
Lichtbron vervangbaar	Nee	Kabel	-
Aantal VSA-units	1 unit	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
VSA	-	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

# GreenSpace Accent Cardanic

<b>Brandbaarheidsmerkteken</b>	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
<b>CE-markering</b>	CE-markering
<b>ENEC-merkteken</b>	ENEC-markering
<b>UL-merkteken</b>	Nee
<b>Garantieperiode</b>	5 jaar
<b>Remarks</b>	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
<b>Constance lichtopbrengst</b>	No
<b>Reserveonderdelen verkrijgbaar</b>	Ja
<b>Aantal producten op MCB (16A type B)</b>	32
<b>RoHS-merkteken</b>	RoHS mark
<b>WEEE-merkteken</b>	WEEE mark
<b>Accessoire PFC</b>	RS343Z
<b>Product Family Code</b>	RS343B [ GREENSPACE ACCENT CARDANIC ]

## Bedrijfs- en Elektrische gegevens

<b>Ingangsspanning</b>	220 tot 240 V
<b>Ingangsfrequentie</b>	50 tot 60 Hz
<b>Aanloopstroom</b>	18,6 A
<b>Duur aanloopstroom</b>	240 ms
<b>Power Factor (min.)</b>	0.9

## Regelssystemen en Dimmers

<b>Dimbaar</b>	Nee
----------------	-----

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium
<b>Reflectormateriaal</b>	Polycarbonaat met aluminiumcoating
<b>Optisch materiaal</b>	Polycarbonaat
<b>Materiaal lichtkap/lens</b>	Polycarbonaat
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	Steel
<b>Afwerking lichtkap/lens</b>	Mat
<b>Hoogte armatuur</b>	135 mm
<b>Diameter armatuur</b>	190 mm

<b>Kleur</b>	White
<b>Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)</b>	135 x NaN x NaN mm (5,3 x NaN x NaN in)

## Goedkeuring en Toepassing

<b>IP-beschermingsklasse</b>	IP 20 [ Bescherming tegen vingers ]
<b>Slagvastheidscode</b>	IK02 [ 0,2 J standaard ]

## Initiële prestaties (conform IEC)

<b>Initiële lichtstroom</b>	2700 lm
<b>Lichtstroombetrouwbaarheid</b>	+/-10%
<b>Initieel rendement LED-armatuur</b>	114,8936170212766 lm/W
<b>Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur</b>	3000 K
<b>Initiële kleurweergave-index</b>	≥80
<b>Initiële kleurkwaliteit</b>	(0.4338, 0.4030)
<b>Initieel ingangsvermogen</b>	23.5 W
<b>Tolerantie energieverbruik</b>	+/-10%

## Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

<b>Control gear failure rate at median useful life</b>	5 %
<b>50000 h</b>	
<b>Lumenbehoud bij levensduur van 50.000 uur bij 25 °C</b>	L80

## Toepassingsomstandigheden


<b>Bereik omgevingstemperatuur</b>	+10 °C tot +25 °C
<b>Performance ambient temperature Tq</b>	25 °C
<b>Geschikt voor willekeurig schakelen</b>	Ja

## Productgegevens

<b>Volledige productcode</b>	871869916546800
<b>Productnaam voor bestelling</b>	RS343B LED27S/830 PSU-E MB WH
<b>EAN/UPC - Product</b>	8718699165468
<b>Bestelcode</b>	16546800
<b>Local Code</b>	RS343B2783PMBWH
<b>Numerator - Aantal per pak</b>	1
<b>Numerator - Dozen per buitendoos</b>	1
<b>Materiaalnr. (12NC)</b>	910500459362
<b>Netto gewicht (per stuk)</b>	0,800 kg




## Maatschets




GreenSpace Accent RS340B-RS343B


## Fotometrische gegevens



IFAS1\_RS343B1xLED27S830MB



IFCC1\_RS343B1xLED27S830MB



IFPC1\_RS343B1xLED27S830MB

## GreenSpace Accent Cardanic

