



GreenSpace Accent Projector

ST320T LED27S/827 PSU MB WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR - LED module 2700 lm -
Теплый белый 827 - Power supply unit - Medium beam - White

Благодаря семейству GreenSpace Accent торговые залы теперь могут перейти с решений на металлогалогенных ламп на светодиоды и воспользоваться преимуществами качественного освещения Philips PerfectAccent, а также значительно сократить энергопотребление при разумных начальных инвестициях. Стандартный адаптер 3C GreenSpace Accent Projector и специальный световой поток делает установку новых ламп простой и быстрой. Для магазинов модной одежды и продовольствия GreenSpace Accent Gridlight выпускается также со специальными оттенками и светодиодными схемами, чтобы преподнести одежду и свежие продукты в самом выгодном свете. Вы можете найти больше о светодиодных модулях CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat и Fresh Food Champagne на страницах наших каталогов по розничной торговле и продуктовым магазинам.

Данные о продукции

Общая информация		Тип оптики	MB [Medium beam]
Количество источников света	1 [1 pc]	Тип оптического плафона / линзы	PM [PMMA bowl/cover]
Код лампового семейства	LED27 [LED module 2700 lm]	Распределение света светильника	24°
Угол расхождения луча от источника света	120 °	Соединение	-
Цвет источника света	Теплый белый 827	Кабель	-
Цоколь	- [-]	Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Сменный источник света	No	Монтаж	3C-69 [3-circuit power track adapter GA69 (connection point) for XTS and XTSF tracks]
Количество единиц ПРА	1 unit		
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]		
Драйвер в комплекте	Yes		

GreenSpace Accent Projector

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с
Знак пожарной опасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Метка UL	-
Гарантийный период	5 лет
Примечания	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Постоянная светотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	32
Код семейства	ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR]

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220–240 V
Входная частота	50–60 Hz
Пусковой ток	18,6 A
Время пуска	0,240 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	Полиамид
Покрывание оптической крышки / линзы	Прозрачное
Общая длина	182 mm
Общая ширина	114 mm
Общая высота	193 mm
Цвет	White

Размеры (высота x ширина x глубина)	193 x 114 x 182 mm (7.6 x 4.5 x 7.2 in)
-------------------------------------	---

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	2600 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	110,63829787234043 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	2700 K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная цветность	(0.46, 0.41) SDCM<3
Начальная входная мощность	23.5 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)


Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Да


Данные об изделии

Полный код продукта	871869916658800
Название продукта для заказа	ST320T LED27S/827 PSU MB WH
EAN/UPC — продукт	8718699166588
Код заказа	910500459376
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500459376
Вес нетто (шт.)	0,980 kg




GreenSpace Accent Projector

Чертеж размеров




GreenSpace Accent ST315T-ST330T


Фотометрические данные




IFAS1_ST320T1xLED27S827MB



IFAS1_ST320T1xLED27S827MBLIN




IFCC1_ST320T1xLED27S827MBLIN




IFPC1_ST320T1xLED27S827MBLIN

Фотометрические данные



IFCC1_ST320T1xLED27S827MB



IFPC1_ST320T1xLED27S827MB

