



GreenSpace Accent Projector Gen1

ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR, LED module 2700 lm,
Ensiluokkainen valkoinen ja värintoistoindeksi > 90,
Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois), Keskileveä valokeila, Hopea

GreenSpace Accent -tuoteperheen ansiosta myymälät ja rakennusten omistajat voivat siirtyä CDM-valaistuksesta LED-valaistukseen ja nauttia Philips PerfectAccent -valaisinten valon laadusta sekä merkittävästä energiansäästöstä – ilman kohtuuttomia alkuinvestointeja. GreenSpace Accent Projectorin tavallisen 3C-sovittimen ja erityisten valovoimavaihtoehtojen ansiosta jälkiasennukset ovat nopeita ja helppoja. Muotiliikkeitä ja ruokakauppoja varten siihen on saatavilla GreenSpace Accent Projector erityisvalaistus LED-ratkaisuilla näytteillepanoa varten, mikä esittää vaatteet ja tuoreet elintarvikkeet parhaassa valossa. Tuoteluettelomme Fashion- ja Food-sivuilta saat lisätietoja CrispWhite-, PremiumWhite-, Fresh Food Meat- ja Fresh Food Champagne -valaisimista.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Lamppuperheen koodi	LED27 [LED module 2700 lm]		mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
Kanta	- [-]		
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Tuoteperheen koodi	ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR]
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Lighting Technology	LED
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	CE-merkintä	Kyllä
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskvyn arviointi – tammikuu 2018")	Takuuaika	5 vuotta
		Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille

GreenSpace Accent Projector Gen1

ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	2 700 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	105,88235294117646 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥90
Valonlähteiden lukumäärä	1
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	Ensiluokkainen valkoinen ja värintoistoindeksi > 90
Optiikan tyyppi	Keskileveä valokeila
Optisen kuvun tyyppi	Polymetyylimetakrylaattikupu/suoja
Valaisimen valokeilan hajautus	24°
Häikäisyindeksi	Not applicable

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulolännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkevävirtasäys	22 A
Kytkeväaika	0,260 ms
Virrankulutus	25,5 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	-
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	20

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti

Kiinnitysmateriaali	Polyamidi
Kotelon väri	Hopea
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaispituus	182 mm
Kokonaisleveys	114 mm
Kokonaiskorkeus	193 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	193 x 114 x 182 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojustu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.42, 0.39) SDCM<3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI
Koko tuotenimi	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI
Full EOC	871869916664900
Tilauskoodi	16664900
Tuotekoodi (12NC)	910500459382
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699166649
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718699166649

GreenSpace Accent Projector Gen1

Mittapiirros

