



GreenSpace Accent Projector Gen1

ST320T LED39S/840 PSU WB WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR, LED module 3900 lm, 840 neutralvit, Strömförsörjningsenhet (på/av), Bredstrålande ljusfördelning, Vit

Tack vare GreenSpace Accent-familjen kan butiksinnehavare och fastighetsägare nu uppgradera från CDM till LED, för perfekt ljuskvalitet och stora energibesparingar till en rimlig investeringskostnad. GreenSpace Accent Projector är en strålkastare med vanlig 3C-adapter och särskilda ljusflöden som förenklar eftermontering. För dig som driver en livsmedels- eller klädbutik finns särskilda LED- och ljusinställningar som framhäver och visar upp varorna på bästa sätt. Läs mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne under Butiker, hotell och restauranger på vår hemsida.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	LED39 [LED module 3900 lm]		gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Socket	- [-]	Produktfamiljskod	ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR]
Utbytbar ljuskälla	Nej	Lighting Technology	LED
Antal driftdonsenheter	1 enhet	CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja	Garantitid	5 år
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning	ENEC-märkning
		Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
		EU RoHS-kompatibel	Ja

GreenSpace Accent Projector Gen1

Ljusteknik	
Ljusflöde	3 800 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120,63492063492063 lm/W
Färgåtergivningindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Kupa/kåpa av polymetylmetakrylat
Armaturens ljusstrålefördelning	34°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	22 A
Ingåendetid	0,260 ms
Effektförbrukning	31,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	-
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	20

Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Polyamid
Armaturhusets färg	Vit

Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	182 mm
Total bredd	114 mm
Total höjd	193 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	193 x 114 x 182 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	ST320T LED39S/840 PSU WB WH
Fullständigt produktnamn	ST320T LED39S/840 PSU WB WH
Full EOC	871869916679300
Beställningsnummer	16679300
Materialnummer (12NC)	910500459397
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699166793
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699166793

GreenSpace Accent Projector Gen1

Måttskiss

