



LuxSpace Accent

RS751B LED49S/930 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent, 49.5 W, 4900 lm, 3000 K, feixe médio, Branco

Os lojistas estão cada vez mais obrigados a lidar com o aumento dos preços da energia. Ao mesmo tempo, eles precisam manter a qualidade da luz em seus estabelecimentos, a flexibilidade na integração arquitetônica e os efeitos de luz certos para atrair o olho do cliente. Por último, mas não menos importante, eles precisam de soluções à prova de futuro que lhes permitam implementar conceitos de diferenciação em sua loja. Oferecendo luz de alta qualidade, feixe de luz adequado e excelente eficiência luminosa, a Luxspace Accent é a solução eficiente em termos energéticos para os ambientes de varejo exigentes de hoje, cobrindo uma variedade de aplicações de iluminação, incluindo CrispWhite para lojas de moda e supermercados.

Dados do produto

Informações gerais			
Código da família das lâmpadas	LED49S [LED module, system flux 4900 lm]		útil média (B50) também representa o valor de B10.
Fonte de luz substituível	N	Código da família de produtos	RS751B [LuxSpace Accent Performance G3]
Número de unidades de equipamento	Unidade	Lighting Technology	LED
Driver incluído	Sim	Escala de valor	Especificação
Observações	* - Conforme documento orientador de iluminação da Europa "Avaliando o desempenho das luminárias de LED - Janeiro de 2018": estatisticamente não existe diferença significativa na manutenção luminica entre B50 e, por exemplo, B10. Portanto, o valor da vida	Marca CE	Sim
		Período de garantia	5 anos
		Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
		Marca ENEC	Marca ENEC
		Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 5 s
		Compatível com EU RoHS	Sim

Dados técnicos de luz

Fluxo luminoso	4.900 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	99 lm/W
Color rendering index (CRI)	≥90
Ângulo de foco da fonte de luz	120 °
Cor da fonte de luz	Branco quente 930
Tipo de ótica	feixe médio
Tipo de acessório de difusor ótico	-
Propagação do feixe de luz da luminária	22°

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo inicial de energia CLO	- W
Average CLO power consumption	- W
Corrente de irrupção	23,5 A
Tempo de irrupção	0,272 ms
Consumo de energia	49,5 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Conector de botão e alívio da tensão
Cabo	-
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	24

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +40 °C
-----------------------------------	--------------

Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade da fonte de alimentação externa compatível com CC
Interface de controle	-
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	Alumínio
Material de óptica	Polycarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Fixation material	-
Cor do compartimento	Branco

Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Claro
Altura geral	150 mm
Diâmetro total	168 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J padrão]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h	5 %
Manutenção luminica na vida útil média* de 50.000 h	L80

Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RS751B LED49S/930 PSE-E MB WH
Nome do produto completo	RS751B LED49S/930 PSE-E MB WH
Full EOC	871869916722600
Descrição do código local	LUMINARIA LED RS751BLED49S/930PSE-EMBWH
Código de encomenda	910500459433
Nº do material (12NC)	910500459433
Código local	910500459433
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699167226
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	8718699167226

Desenho dimensional

