



# LuxSpace Accent

## RS752B LED49S/830 PSE-E WB WH

LuxSpace Accent, 40 W, 4900 lm, 3000 K, Brede bundel, Wit

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, hebben ze flexibiliteit nodig voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is LuxSpace Accent de ideale energiezuinige oplossing met veel mogelijkheden voor hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen

### Product gegevens

| Algemene informatie   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtbron vervangbaar | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aantal VSA's          | 1 unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opmerkingen:          | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10. |
| Code productfamilie   | RS752B [LuxSpace Accent Performance G3]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lamptype              | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Waardeschaal                         | Best                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| CE-markering                         | Ja                                             |
| Garantieperiode                      | 5 jaar                                         |
| Brandbaarheidsmarkering              | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| ENEC-markering                       | ENEC-markering                                 |
| Gloeidraadtest                       | Temperatuur 650 °C, duur 5 s                   |
| Conform EU RoHS-richtlijn            | Ja                                             |
| Gegevens lichttechniek               |                                                |
| Lichtstroom                          | 4.900 lm                                       |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K                                         |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 123 lm/W                                       |
| Kleurweergave-index (CRI)            | ≥80                                            |
| Bundelhoek van lichtbron             | 120 graden                                     |
| Kleur lichtbron                      | 830 warmwit                                    |

## LuxSpace Accent

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Optiektype               | Brede bundel |
| Type lichtkap            | -            |
| Bundelspreiding armatuur | 30°          |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ingangsspanning                         | 220 tot 240 V                     |
| Ingangsfrequentie                       | 50 to 60 Hz                       |
| Aanvankelijk energiegebruik CLO         | - W                               |
| Average CLO power consumption           | - W                               |
| Aanloopstroom                           | 23,5 A                            |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 0,272 ms                          |
| Energieverbruik                         | 40 W                              |
| Arbeidsfactor                           | 0.9                               |
| Aansluiting                             | Instekconnector en trekontlasting |
| Kabel                                   | -                                 |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 24                                |

### Operationele temperatuur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Omgevingstemperatuurbereik | +10 tot +40 °C |
|----------------------------|----------------|

### Dimbaarheid en regelsystemen

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Dimbaar                  | Nee                                 |
| Driver/VSA               | Externe voedingsunit, DC-compatibel |
| Bedieningsinterface      | -                                   |
| Constance lichtopbrengst | Nee                                 |

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing              | Aluminium     |
| Reflectormateriaal               | Aluminium     |
| Materiaal optiek                 | Polycarbonaat |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Polycarbonaat |
| Fixation materiaal               | -             |
| Kleur behuizing                  | Wit           |
| Afwerking optische lichtkap/lens | Helder        |
| Totale lengte                    | 231 mm        |
| Totale breedte                   | 168 mm        |
| Totale hoogte                    | 126 mm        |

## Maatschets



