

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1, 35 W, 2700 lm, 3000 K, Çok geniş ışın, Beyaz, RAL 9003

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışık oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konseptler uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sunan LuxSpace Accent günümüzün talepkar perakende ortamları için ideal enerji verimliliğine sahip çözümdür. Son derece kompakt ve dikkat çekmeyen bir form faktörüne sahip olan LuxSpace Accent Kompakt Salyangoz güçlü optik performansın yanı sıra tam hedefleme seçenekleri sunar. Moda ve gıda perakendecilerinin giysi ve taze gıda maddelerini en uygun ışık ile sergileyebilmeleri için özel aydınlatma çeşitleri ve LED çözümleri sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	LED26S [LED Module, system flux 2600 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Ürün ailesi kodu	RS742B [LuxSpace Accent Compact G3]
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Teknik özellikler
CE işareti	Evet

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Garanti süresi	5 yıl
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
ENEC işareti	ENEC işareti
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	2.700 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	77 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥85
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	Taze et
Optik sistem türü	Çok geniş ışın
Optik kapak tipi	-
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	54°
Birleşik parlama derecesi CEN	Not applicable

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W
Kalkış Akımı	12,6 A
Ani akım süresi	250 ms
Güç Tüketimi	35 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarma özelliği
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	43

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz, RAL 9003
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	179 mm
Genel genişlik	134 mm
Genel yükseklik	109 mm
Toplam çap	134 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	109 x 134 x 179 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Sürdürülebilirlik derecesi	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.406, 0.350) SDCM<3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım	L80

Uygulama Koşulları


Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Yok
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH
Tam ürün adı	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH
Tam ürün kodu	871869916788200
Sipariş kodu	16788200
Malzeme No. (12NC)	910500459493
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699167882
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718699167882

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Boyutlu çizim



© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.