



LuxSpace Accent Compact Elbow

RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 3900 lm - Eersteklas wit met CRI ≥ 90 - Voedingsunit extern (PSU) - Brede bundel - - - Insteekconnector en trekontlasting - White

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, hebben ze flexibiliteit nodig voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is LuxSpace Accent de ideale energiezuinige oplossing voor hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Met zijn uiterst compacte en onopvallende vormfactor biedt LuxSpace Accent Compact Elbow sterke optische prestaties en complete richtopties. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is deze spot ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|-----------------------|---|
| Aantal lichtbronnen | 1 [1 stuk] |
| Code lampenfamilie | LED39S [LED Module, system flux 3900 lm] |
| Bundelhoek lichtbron | 120 ° |
| Kleur lichtbron | Eersteklas wit met CRI ≥ 90 |
| Lichtbron vervangbaar | Nee |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Aantal VSA-units | 1 unit |
| Driver/voedingsunit/transformatator | PSU-E [Voedingsunit extern (PSU)] |
| Driver meegeleverd | Ja |
| Optiektype | Brede bundel |
| Type lichtkap/lens | - |
| Lichtbundelspreiding armatuur | 32° |
| Besturingsinterface | - |

LuxSpace Accent Compact Elbow

| | |
|--------------------------------------|---|
| Aansluiting | Insteekconnector en trekontlasting |
| Kabel | - |
| IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II |
| Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 5 s |
| Brandbaarheidsmerkteken | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| CE-markering | CE-markering |
| ENEC-merkteken | ENEC-markering |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Opmerkingen: | *-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. |
| Constante lichtopbrengst | No |
| Aantal producten op MCB (16A type B) | 40 |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Product Family Code | RS742B [LuxSpace Accent Compact G3] |

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Initiële opgenomen vermogen CLO | - W |
| Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | - W |
| Aanloopstroom | 6 A |
| Duur aanloopstroom | 0,055 ms |
| Power Factor (min.) | 0.9 |

Regelsystemen en Dimmers

| | |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

Mechanische eigenschappen en Behuizing

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflectormateriaal | Polycarbonaat met aluminiumcoating |
| Optisch materiaal | Polycarbonaat |
| Materiaal lichtkap/lens | Polycarbonaat |
| Bevestigingsmateriaal | - |
| Afwerking lichtkap/lens | Helder |
| Lengte armatuur | 179 mm |
| Breedte armatuur | 134 mm |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Hoogte armatuur | 109 mm |
| Diameter armatuur | 134 mm |
| Kleur | White |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 109 x 134 x 179 mm (4.3 x 5.3 x 7 in) |

Goedkeuring en Toepassing

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| Slagvastheidscode | IK02 [0,2 J standaard] |

Initiële prestaties (conform IEC)

| | |
|---|------------------------|
| Initiële lichtstroom | 3900 lm |
| Lichtstroomtolerantie | +/-10% |
| Initieel rendement LED-armatuur | 101,2987012987013 lm/W |
| Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000 K |
| Initiële kleurweergave-index | ≥80 |
| Initiële kleurkwaliteit | (0.42, 0.39) SDCM <3 |
| Initieel ingangsvermogen | 38.5 W |
| Tolerantie energieverbruik | +/-10% |

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

| | |
|--|-----|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L80 |

Toepassingsomstandigheden

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Bereik omgevingstemperatuur | +10 °C tot +40 °C |
| Performance ambient temperature Tq | 25 °C |
| Geschikt voor willekeurig schakelen | Ja |


Productgegevens

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Volledige productcode | 871869916792900 |
| Productnaam voor bestelling | RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH |
| EAN/UPC - Product | 8718699167929 |
| Bestelcode | 16792900 |
| Local Code | RS742B39P9PWBW |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| Materiaalnr. (12NC) | 910500459497 |
| Netto gewicht (per stuk) | 0,600 kg |





LuxSpace Accent Compact Elbow

Maatschets




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Fotometrische gegevens



IFPC1_RS742B1xLED39SPW930WB

IFAS1_RS742B1xLED39SPW930WB



IFCC1_RS742B1xLED39SPW930WB

LuxSpace Accent Compact Elbow

