Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent

RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 3900 lm - Первоклассный белый CRI≥90 - Power supply unit external (PSU) - Wide beam - - - Соединительный зажим и защита от разъединения - White

Владельцы магазинов все чаще сталкиваются с проблемой роста цен на электроэнергию. В то же время для привлечения клиентов им необходимо сохранить высокое качество освещения, гибкость его интеграции в архитектуру, а также привлекательные для клиентов световые эффекты. И, что не менее важно, им нужны перспективные решения, которые позволят реализовывать в своих магазинах оригинальные концепции. Светильники LuxSpace Accent отличаются высоким качеством освещения, высокой интенсивностью луча и исключительной эффективностью освещения. Они являются идеальным энергоэффективным решением для освещения современных магазинов.;Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent отличается компактным и почти незаметным корпусом, имеет хорошие оптические характеристики и возможность регулировки в любом направлении. Для магазинов модной одежды и продовольствия изделие выпускается также со специальными оттенками и светодиодными схемами, чтобы преподнести одежду и свежие продукты в самом выгодном свете.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	1 [1 pc]

Код лампового семейства	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]

Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent

Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цвет источника света	Первоклассный белый CRI≥90
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	WB [Wide beam]
Тип оптического плафона / линзы	No [-]
Распределение света светильника	32°
Интерфейс управления	-
Соединение	Соединительный зажим и защита от разъединения
Кабель	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Гарантийный период	5 лет
Примечания	*-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	40
Код семейства	RS742B [LuxSpace Accent Compact G3]

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W W
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W W
Пусковой ток	6 A
Время пуска	0,055 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	-
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Общая длина	179 mm
Общая ширина	134 mm
Общая высота	109 mm
Общий диаметр	134 mm
Цвет	White
Размеры (высота x ширина x глубина)	109 x 134 x 179 mm (4.3 x 5.3 x 7 in)

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	3900 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	101,2987012987013 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная цветность	(0.42, 0.39) SDCM <3
Начальная входная мощность	38.5 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Полный код продукта	871869916792900
Название продукта для заказа	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH
EAN/UPC — продукт	8718699167929
Код заказа	910500459497
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500459497
Вес нетто (шт.)	0,600 kg

Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent

F

650°C IK 02

Чертеж размеров



LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Фотометрические данные



IFPC1_RS742B1xLED39SPW930WB



IFAS1_RS742B1xLED39SPW930WB



IFCC1_RS742B1xLED39SPW930WB

Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent

© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2020, Март 5 - Данные для изменения