



LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1, 38.5 W, 3900 lm, 3000 K, Bredstrålande ljusfördelning, Vit

Återförsäljare kämpar allt mer med stigande energipriser, samtidigt som de måste behålla den ljuskvalitet de är vana vid, kunna vara flexibla med hur belysningen integreras i byggnaden och uppnå rätt ljuseffekter för att fånga kundernas intresse. Sist men inte minst behöver de framtidssäkra lösningar som gör det möjligt att införa koncept som skiljer deras butik från mängden. LuxSpace Accent ger ljus med hög kvalitet, kraftfull ljuskägla och ett enastående ljusutbyte och är en perfekt energisnål lösning för dagens krävande butiksmiljöer. LuxSpace Accent Compact Elbow är extremt kompakt och diskret och erbjuder god optisk prestanda samt flexibel inriktning. Armaturen kan fås med särskilda LED- och ljuseffekter som visar upp kläder och färska matvaror på bästa möjliga sätt.

Produktdata

Allmän information		
Lampfamiljskod	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Utbytbar ljuskälla	Nej	
Antal driftdonsenheter	1 enhet	
Driftdon ingår	Ja	
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde	
Produktfamiljskod	RS742B [LuxSpace Accent Compact G3]	
Lighting Technology	LED	
Värdetrappa	Specifikation	
CE-märkning	Ja	
Garantitid	5 år	
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	
ENEC-märkning	ENEC-märkning	
Glödträdtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s	

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

EU RoHS-kompatibel	Ja
--------------------	----

Ljusteknik	
Ljusflöde	3 900 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	101 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	PremiumWhite med CRI ≥ 90
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	-
Armaturens ljusstrålefördelning	32°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	12 A
Ingåendetid	100 ms
Effektförbrukning	38,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet, extern (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-

Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	179 mm
Total bredd	134 mm
Total höjd	109 mm
Total diameter	134 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	109 x 134 x 179 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.42, 0.39) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH
Fullständigt produktnamn	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH
Full EOC	871869916792900
Beställningsnummer	16792900
Materialnummer (12NC)	910500459497
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699167929
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699167929

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Måttskiss

