



GreenSpace Accent Sabit

RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Sabit, 25.5 W, 2700 lm, 3000 K, Geniş ışın, Beyaz

GreenSpace Accent ailesi sayesinde, perakendeciler ve bina yöneticileri artık gereken CDM - LED geçişini yaparak mükemmel Philips PerfectAccent ışık kalitesinin yanı sıra sağladıkları önemli enerji tasarrufunun da tadını çıkarıyor; üstelik tümü makul bir başlangıç yatırımı karşılığında. GreenSpace Accent Sabit modelinin standart kurulum ve özel lümen paketleri, geliştirilebilir kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar. Mağazanızın ideal aydınlatma planını tamamlayan GreenSpace Accent Sabit, sunulan giysileri ve taze gıdaları en iyi ışıktaki sergilemenizi sağlarken özel ışık tonları seçenekleriyle genel aydınlatmanızı destekler. Moda ve Gıda kataloğ sayfalarımıza göz atarak CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat ve Fresh Food Champagne hakkında daha fazla bilgi edinin.

Güvenlik ve uyarılar

- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürünün elle erişilemeyecek bir noktaya kurulması gerekir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtılmış bir eldivenle dokunulabilir

Ürün veri

Genel Bilgiler		
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	
Tertibat dahildir	Evet	
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.	
Ürün ailesi kodu	RS340B [GreenSpace Accent Fixed]	
Aydınlatma Teknolojisi	LED	

GreenSpace Accent Sabit

Değer merdiveni	Performans
CE işareti	Evet
Garanti süresi	5 yıl
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
ENEC işareti	ENEC işareti
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	2.700 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	105,88235294117646 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥90
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	Premium beyaz, CRI≥90
Optik sistem türü	Geniş ışın
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	36°

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	18,6 A
Ani akım süresi	0,240 ms
Güç Tüketimi	25,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	-
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	34

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +25 °C
-------------------------	----------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı

Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Genel yükseklik	112 mm
Toplam çap	190 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.42, 0.39) SDCM<3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte	5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte	L80
lümen bakım	

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH
Tam ürün adı	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH
Tam ürün kodu	871869917201500
Sipariş kodu	17201500
Malzeme No. (12NC)	910500459727
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699172015
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718699172015

GreenSpace Accent Sabit

Boyutlu çizim

