



StoreSet

SM505S LED90S/830 PSD-CLO-VLC DA25W BK

StoreSet trunking - Теплый белый 830 - Power supply unit with DALI interface and constant light output - Double asymmetric optic wide beam - Black

Задача современного розничного магазина — привлечь и удержать посетителей. StoreSet гармонизирует атмосферу торговых залов, добавляя в них контраст и преобразуя традиционное линейное освещение. Широкий выбор форм лучей и высочайшее качество света обеспечивают привлекательный вид товаров, а также позволяют создавать неповторимую атмосферу. Благодаря малому весу систему можно удобно подключать к шинам питания. Ее просто устанавливать, и при необходимости освещение можно легко перенастроить, изменив направление прожекторов на направляющих. Эти особенности превращают StoreSet в настоящему гибкое средство для создания атмосферы магазина.

Данные о продукции

Общая информация			
Угол расхождения луча от источника света	120 °	Кабель	-
Цвет источника света	Теплый белый 830	Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Сменный источник света	No	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с
Количество единиц ПРА	1 unit	Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSD-CLO [Power supply unit with DALI interface and constant light output]	Маркировка CE	CE mark
Драйвер в комплекте	Yes	Метка ENEC	ENEC mark
Тип оптики	Double asymmetric optic wide beam	Гарантийный период	5 лет
Распределение света светильника	25°	Примечания	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen
Интерфейс управления	DALI		
Соединение	-		

	maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Постоянная светоотдача	Yes
Количество продуктов на прерывателе	24
Код семейства	SM505S [StoreSet trunking]
Универсальная оценка блокирования CEN	Not applicable

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	59 W
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	66.4 W
Конечная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	73.8 W
Пусковой ток	22 A
Время пуска	0,275 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Пластиковый
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	Сталь
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Общая длина	575 mm
Общая ширина	184 mm
Общая высота	89 mm
Цвет	Black
Размеры (высота x ширина x глубина)	89 x 184 x 575 mm (3.5 x 7.2 x 22.6 in)

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
-----------------------------	------------------------

Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]
--	------------------------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	9000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	122 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индексо цветопередачи	≥80
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM<3
Начальная входная мощность	74 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	1%
Подходит для случайного переключения	Да


Данные об изделии

Полный код продукта	871869917247300
Название продукта для заказа	SM505S LED90S/830 PSD-CLO-VLC DA25W BK
EAN/UPC — продукт	8718699172473
Код заказа	910500459772
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500459772
Вес нетто (шт.)	2,200 kg



StoreSet

Чертеж размеров



StoreSet trunking SM505S

