



# GreenSpace Accent Projector Gen1

## ST320S LED27S/827 PSU MB WH

GSA PROJECTOR MAXOS FUSION, 827 Lämmin valkoinen, Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois), Keskileveä valokeila, Valkoinen

GreenSpace Accent -tuoteperheen ansiosta myymälät ja rakennusten omistajat voivat siirtyä CDM-valaistuksesta LED-valaistukseen ja nauttia Philips PerfectAccent -valaisinten valon laadusta sekä merkittävästä energiansäästöstä – ilman kohtuuttomia alkuinvestointeja. GreenSpace Accent Projectorin tavallisen 3C-sovittimen ja erityisten valovoimavaihtoehtojen ansiosta jälkiasennukset ovat nopeita ja helppoja. Muotiliikkeitä ja ruokakauppoja varten siihen on saatavilla GreenSpace Accent Projector erityisvalaistus LED-ratkaisuilla näytteillepanoa varten, mikä esittää vaatteet ja tuoreet elintarvikkeet parhaassa valossa. Tuoteluettelomme Fashion- ja Food-sivuilta saat lisätietoja CrispWhite-, PremiumWhite-, Fresh Food Meat- ja Fresh Food Champagne -valaisimista.

### Tuotetiedot

|                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleistä tietoa</b>      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| Valonlähde vaihdettavissa  | Ei                                                                                                                                                                                                                                         | perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin. |
| Ohjausyksiköiden lukumäärä | 1 yksikkö                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
| Liitäntälaitte mukana      | Kyllä                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tuoteperheen koodi</b> ST320S [GSA PROJECTOR MAXOS FUSION]                                                |
| <b>Muita tietoja</b>       | * Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun | <b>Lighting Technology</b> LED                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CE-merkintä</b> Kyllä                                                                                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Takuuaika</b> 5 vuotta                                                                                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Tulenarkuusmerkintä</b> Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille                          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ENEC-merkintä</b> ENEC-merkki                                                                             |

# GreenSpace Accent Projector Gen1

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Hehkulankatesti           | Lämpötila 650 °C, kesto 5 s |
| RoHS-direktiivin mukainen | Kyllä                       |

## Valaistuksen tekniset tiedot

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Valovirta                         | 2 600 lm                |
| Vastaava värilämpötila (nim.)     | 2700 K                  |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | 110,63829787234043 lm/W |
| Värintoistoindeksi (CRI)          | ≥80                     |
| Valonlähteen keilakulma           | 120 °                   |
| Valonlähteen väri                 | 827 Lämmin valkoinen    |
| Optiikan tyyppi                   | Keskileveä valokeila    |
| Valaisimen valokeilan hajautus    | 24°                     |
| Häikäisyindeksi                   | Not applicable          |

## Käyttö- ja sähkö tiedot

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Tulojännite                             | 220-240 V   |
| Viivatiheys                             | 50 to 60 Hz |
| KytKentävirtasysäys                     | 18,6 A      |
| KytKentäaika                            | 0,240 ms    |
| Virrankulutus                           | 23,5 W      |
| Tehokerroin (murtoluku)                 | 0.9         |
| Liitäntä                                | -           |
| Kaapeli                                 | -           |
| Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B | 32          |

## Käyttölämpötila

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Käyttölämpötila-alue | +10...+40 °C |
|----------------------|--------------|

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Himmennettävä                      | Ei                               |
| Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja | Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois) |
| Jatkuva valontuotto                | Ei                               |

## Mekaaniset tiedot ja runko

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Rungon materiaali                | Alumiini                               |
| Heijastimen materiaali           | Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu |
| Optiikan materiaali              | Polykarbonaatti                        |
| Optisen kuvun/linssin materiaali | Polymetyylimetakrylaatti               |
| Kiinnitysmateriaali              | Polyamidi                              |
| Kotelon väri                     | Valkoinen                              |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Optisen kuvun/linssin viimeistely | Clear              |
| Kokonaispituus                    | 190 mm             |
| Kokonaisleveys                    | 114 mm             |
| Kokonaiskorkeus                   | 193 mm             |
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 193 x 114 x 190 mm |

## Merkinnät ja luokitukset

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Suojausluokan koodi             | IP20 [Sormisuojustu]   |
| Mekaanisen iskusuojauksen koodi | IK02 [0.2 J Standardi] |
| Suojausluokka IEC               | Suojausluokka II       |

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Valovirran toleranssi         | +/-10%              |
| Alkuperäinen kromaattisuus    | (0.46, 0.41) SDCM<3 |
| Energiankulutuksen toleranssi | +/-10%              |

## Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöön aikana | 5 % |
| Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöön aikana*                     | L80 |

## Käyttökohteiden olosuhteet

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq | 25 °C |
| Soveltuu satunnaiseen kytkentään            | Kyllä |

## Tuotetiedot

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Tilastuotteen nimi                  | ST320S LED27S/827 PSU MB WH |
| Koko tuotenimi                      | ST320S LED27S/827 PSU MB WH |
| Full EOC                            | 871869917289300             |
| Tilauuskoodi                        | 17289300                    |
| Tuotekoodi (12NC)                   | 910500459795                |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus       | 1                           |
| EAN/UPC - tuote/kotelo              | 8718699172893               |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa | 1                           |
| EAN/UPC – laatikko                  | 8718699172893               |

## GreenSpace Accent Projector Gen1

### Mittapiirros

