



GreenSpace Accent projector

ST320S LED27S/PW930 PSU MB WH

GSA PROJECTOR MAXOS FUSION - Premium White con CRI ≥ 90 - Power supply unit - Ottica fascio medio MB - Bianco WH

Grazie alla famiglia di prodotti GreenSpace Accent, adesso commercianti e gestori di edifici possono effettuare il passaggio dalle sorgenti CDM a quelle LED e beneficiare dei vantaggi offerti da Philips PerfectAccent in termini di qualità della luce e significativi risparmi energetici, il tutto a fronte di un investimento iniziale ragionevole. L'adattatore 3C regolare e i pacchetti lumen specifici del proiettore GreenSpace Accent rendono l'installazione retrofit rapida e semplice. Per i rivenditori che operano nel campo della moda e dei generi alimentari, il proiettore GreenSpace Accent è disponibile con speciali soluzioni luminose e LED per mostrare al meglio i capi d'abbigliamento e i prodotti alimentari freschi. Consulta le pagine del nostro catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari per ulteriori informazioni su CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat e Fresh Food Champagne.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °	Connessione	-
Colore sorgente luminosa	Premium White con CRI ≥ 90	Cavo	-
Sorgente luminosa sostituibile	No	Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Numero di unità elettriche	1 unit	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 5 s
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSU [Power supply unit]	Marchio di infiammabilità	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Driver incluso	Si	Marchio CE	CE mark
Tipo di ottica	MB [Ottica fascio medio MB]	Marchio ENEC	ENEC mark
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	24°	Periodo di garanzia	5 anni

Greenspace Accent projector

Note	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Emissione luminosa costante	No
Numero di prodotti su MCB	20
Conformità a RoHS EU	Si
Product Family Code	ST320S [GSA PROJECTOR MAXOS FUSION]

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di spunto	22 A
Tempo di spunto	0,260 ms
Fattore di potenza (Min)	0.9

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	Polycarbonato con rivestimento alluminio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato metacrilato
Materiale fissaggio	Poliamide
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza totale	190 mm
Larghezza totale	114 mm
Altezza totale	193 mm
Colore	Bianco WH
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	193 x 114 x 190 mm (7.6 x 4.5 x 7.5 in)

Approvazione e applicazione

Grado di protezione	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
---------------------	---

Codice protezione impatti meccanici	IK02 [0.2 J standard]
-------------------------------------	------------------------

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	2700 lm
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Efficienza iniziale apparecchio LED	105,88235294117646 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	3000 K
Temp. Indice di resa dei colori	≥90
Cromaticità iniziale	(0.42, 0.39) SDCM<3
Potenza in ingresso iniziale	25.5 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Rendimento nel tempo (conformità IEC)


Ciclo di vita medio dell'alimentatore di controllo pari a 50000 h	5 %
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h	L80

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Adatto per accensione (commutazione on/ off) casuale.	Si

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869917297800
Nome prodotto ordine	ST320S LED27S/PW930 PSU MB WH
EAN/UPC - Prodotto	8718699172978
Codice d'ordine	17297800
Codice Locale	17297800
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
N. materiale (12NC)	910500459804
Peso netto (Pezzo)	0.980 kg



Greenspace Accent projector

