



GreenSpace Accent Projector Gen1

ST320S LED27S/PW930 PSU MB WH

GSA PROJECTOR MAXOS FUSION, PremiumWhite med CRI ≥ 90 , Strömförsörjningsenhet (på/av), Medelstrålande ljusfördelning, Vit

Tack vare GreenSpace Accent-familjen kan butiksinnehavare och fastighetsägare nu uppgradera från CDM till LED, för perfekt ljus kvalitet och stora energibesparingar till en rimlig investeringskostnad. GreenSpace Accent Projector är en strålkastare med vanlig 3C-adapter och särskilda ljusflöden som förenklar eftermontering. För dig som driver en livsmedels- eller klädbutik finns särskilda LED- och ljusinställningar som framhäver och visar upp varorna på bästa sätt. Läs mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne under Butiker, hotell och restauranger på vår hemsida.

Produktdata

Allmän information		Produktfamiljskod	
Utbytbar ljuskälla	Nej	ST320S [GSA PROJECTOR MAXOS FUSION]	
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Lighting Technology	LED
Driftdon ingår	Ja	CE-märkning	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Garantitid	5 år
		Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning	ENEC-märkning
		Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
		EU RoHS-kompatibel	Ja

GreenSpace Accent Projector Gen1

Ljusteknik	
Ljusflöde	2 700 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	105,88235294117646 lm/W
Färgåtergivningindex	≥90
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	PremiumWhite med CRI ≥ 90
Optiktyp	Medelstrålände ljusfördelning
Armaturens ljusstrålefördelning	24°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	22 A
Ingåendetid	0,260 ms
Effektförbrukning	25,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	-
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	20
Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Polyamid
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar

Total längd	190 mm
Total bredd	114 mm
Total höjd	193 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	193 x 114 x 190 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.42, 0.39) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	ST320S LED27S/PW930 PSU MB WH
Fullständigt produktnamn	ST320S LED27S/PW930 PSU MB WH
Full EOC	871869917297800
Beställningsnummer	17297800
Materialnummer (12NC)	910500459804
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699172978
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718699172978

GreenSpace Accent Projector Gen1

Måttskiss

