



EcoStyle

ST440S LED27S/830 PSU MB BK

EcoStyle track mounting, 830 sıcak beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), Orta genişlikte ışın, Güvenlik sınıfı II, Siyah

Perakendeciler, geleneksel teknolojilere göre makul geri ödemeli düşük maliyetli bir LED vurgu aydınlatması çözümü arar. EcoStyle sayesinde artık bakım gerekmiyor. LED ışık kaynağı ve özel reflektör sistemi ile EcoStyle, güçlü, kaliteli vurgu aydınlatması sunarak perakendecilerin ürünlerini olası en iyi şekilde sergilemesine olanak tanır. Ray montajlı EcoStyle için siyah ve beyaz göve seçenekleri mevcuttur. Verimli LED teknolojisi ile yenilikçi soğutucu kombinasyonu bu ürünün güvenilir ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Ürün ailesi kodu	ST440T [EcoStyle track mounting]
Aydınlatma Teknolojisi	LED
CE işareti	Evet
Garanti süresi	5 yıl

Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
ENEC işareti	ENEC işareti
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	2.700 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	114,8936170212766 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Optik sistem türü	Orta genişlikte ışın
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	20°

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	18 A
Ani akım süresi	0,25 ms
Güç Tüketimi	23,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	-
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	34

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	0 - +35 °C
-------------------------	------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitleme malzemesi	Poliamit
Muhafaza Rengi	Siyah
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	175 mm
Genel genişlik	112 mm
Genel yükseklik	200 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	200 x 112 x 175 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
------------------------------	------------------------

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte	5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte	L80
lümen bakım	

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	ST440S LED27S/830 PSU MB BK
Tam ürün adı	ST440S LED27S/830 PSU MB BK
Tam ürün kodu	871869917830700
Sipariş kodu	17830700
Malzeme No. (12NC)	910500465040
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699178307
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718699178307

Boyutlu çizim

