GreenSpace Accent Pendant

PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK

GSA Pendant Track Mounted, Carne fresca, Unidad de la fuente de alimentación con interfaz DALI, comunicación de luz visible (VLC) lista (externa), Haz muy ancho, Negro RAL 9004

Gracias a la familia GreenSpace Accent, los comerciantes y responsables de edificios pueden cambiar ahora fácilmente de CDM a LED y disfrutar de las ventajas de la calidad de la luz de Philips PerfectAccent, así como de significativos ahorros energéticos, todo ellos con una inversión inicial razonable. GreenSpace Accent Pendant puede instalarse en un adaptador 3C normal o en un montaje de techo con interfaz de carril para una instalación fácil y rápida. El cable se puede cortar a la longitud adecuada para la altura de instalación de la luminaria. Para tiendas de moda y de alimentación, GreenSpace Accent Pendant está disponible con matices de luz especiales y recetas LED que permiten mostrar la ropa y los alimentos frescos ofertados con la mejor luz posible. Consulta las páginas de nuestros catálogos de Moda y Alimentación para obtener más información sobre CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat y Fresh Food Champagne.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Comentarios	*-Según el informe guía de Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires” de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10.
Código de gama de producto	PT320T [GSA Pendant Track Mounted]
Lighting Technology	LED
Escalera de valor	Óptima

GreenSpace Accent Pendant

Marca CE	Sí
Período de garantía	5 años
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz

Flujo luminoso	1.900 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	86 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	≥85
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Color de la fuente de luz	Carne fresca
Tipo de óptica	Haz muy ancho
Tipo de cubierta óptica	Cierre/difusor de polimetileno metacrilato
Apertura del haz de luz de la luminaria	30°
Índice de deslumbramiento unificado CEN	Not applicable

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	- W
Average CLO power consumption	- W
Corriente de arranque	20,4 A
Tiempo de irrupción	195 ms
Consumo de energía	22 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conectores fluctuantes/cables
Cable	Cable de 3,0 m sin clavija
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	24

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C

Controles y regulación

Regulable	Sí
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Unidad de la fuente de alimentación con interfaz DALI, comunicación de luz visible (VLC) lista (externa)
Interfaz de control	DALI
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Revestimiento de policarbonato de aluminio
Material óptico	Policarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polimetileno metacrilato
Fixation material	-
Color de la carcasa	Negro RAL 9004
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Altura global	208 mm
Diámetro global	100 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.406, 0.350) SDCM<3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L80

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	1%
Adecuado para conmutación aleatoria	No

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK
Nombre completo del producto	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK
Full EOC	871869939151500
Código de pedido	39151500
Código 12NC	910500465128
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699391515
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718699391515

GreenSpace Accent Pendant

Plano de dimensiones



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.