



GreenSpace Accent Pendelleuchte

PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK

GSA Pendant Track Mounted - 827 Warmweiß - Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar - Tiefbreitstrahlend - Schwarz

Die GreenSpace Accent-Familie besteht aus Einbaustrahlern, Strahlschienenstrahlern und dieser Pendelleuchte und ermöglicht Einzelhändlern die einfache und kostengünstige Umstellung von CDM auf LED - bei gleichbleibender Lichtqualität und erheblichen Energieeinsparungen. Die Leuchten sind alle mit hochwertigen PerfectAccent-Reflektoren bestückt, welche für ein homogenes und effiziente Lichtverteilung sorgen. Für Modefachgeschäfte und Lebensmittelhändler bietet die GreenSpace Accent-Pendelleuchte viel Flexibilität bei der Auswahl des richtigen Modules: Erfahren Sie mehr über CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat und Fresh Food Champagne.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Anschluss	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °	Kabel	Freie Anschlussleitungen
Farbe der Lichtquelle	827 Warmweiß	IEC-Schutzart	C3000 (C3K)
Lichtquelle austauschbar	Nein	Glühfadentest	Schutzklasse I
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit	Entflammbarkeitszeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
Betriebsgerät	PSD [Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar]	CE-Zeichen	F [Für Montage auf normal entflammaren Oberflächen]
Betriebsgerät inklusive	Ja	ENEC-Zeichen	ja
Optiktyp	MB [Tiefbreitstrahlend]	Garantiedauer	ENEC Zeichen
Typ optische Abdeckung/Linse	PM [Acrylglaswanne]	Hinweis	5 Jahre
Ausstrahlungswinkel Leuchte	24°		* LightingEurope, der Fachverband der europäischen Lichtindustrie informiert im „Leitfaden zur Bewertung der
Steuerungsschnittstelle	DALI		

GreenSpace Accent Pendelleuchte

Leistungsfähigkeit von LED-Leuchten – Januar 2018“: Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied im Lichtstromrückgang bei B50 oder zum Beispiel B10. Deshalb stellt der Wert der Mittleren Nutzlebensdauer B50 auch den B10-Wert dar. Wird der B-Wert nicht angegeben, gilt die Angabe des Lichtstromrückgangs für B50 (=B10). Die Kommunikation der „Nutzlebensdauer (LxxBxx)“ wird zukünftig als „Mittlere Nutzlebensdauer (Lxx)“ bezeichnet, die den B50-Wert darstellt. Dabei wird anstatt z. B. „Nutzlebensdauer (L80B50)“ neu „Mittlere Nutzlebensdauer (L80)“ kommuniziert.

Konstante Lichtabstrahlung	Nein
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	24
RoHS-Zeichen	RoHS mark
Product Family Code	PT320T [GSA Pendant Track Mounted]
Unified Glare Rating CEN	Not applicable

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	23.5 W
Einschaltstrom	20,4 A
Einschaltzeit	0,195 ms
Leistungsfaktor (min.)	0,9

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Reflektor-Material	Polycarbonat-Aluminium-Beschichtung
Optisches Material	Polycarbonat
Material optische Abdeckung/Linse	Acrylglas
Befestigungsmaterial	-
Veredelung optische Abdeckung/Linse	Klar
Gesamte Höhe	208 mm
Gesamter Durchmesser	100 mm

Farbe	Schwarz
-------	---------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [IK02]

Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstrom-Neuwert	2600 lm
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Initiale Leuchtenlichtausbeute	110,63829787234043 lm/W
Init. korrr. Farbtemperatur	2700 K
Init. Farbwiedergabeindex	≥80
Initialer Farbraum	(0.46, 0.41) SDCM<3
Systemleistung	23.5 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h	5 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L80

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximaler Dimmlevel	1%
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869939152200
Bestell-Produktname	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK
EAN/UPC - Produkt	8718699391522
Bestellcode	39152200
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	1
Material-Nr. (12NC)	910500465129
Nettogewicht (Einzelteil)	0,980 kg



GreenSpace Accent Pendelleuchte

Abmessungsskizzen



GreenSpace Accent Pendant PT320C/PT320T

