



# TrueFashion

## ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK

TrueFashion Highlight, Premium hvit med CRI  $\geq 90$ , 3000 K, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Spredningsvinkel på 6°, Svart

TrueFashion er en egen serie med LED-spotlights som oppfyller kravene til motebutikker. De små spotlightene i moderne design med stilrene og delikate detaljer, passer perfekt inn i butikkinnredningen, og gir et skreddersydd uttrykk. Serien med spotlights gir optimal lyskvalitet ved å bruke nyskapende linser for å optimalisere kontrastene i butikken. Takket være Philips Fashion-lysvariantene som er spesielt utviklet for å fremheve farger og visuelle kvaliteter sikrer TrueFashion gir en fantastisk lysopplevelse. TrueFashion er også med hvis du har planlagt å utvide til resten av verden siden den er klaggjort for internasjonale sertifiseringer. I tillegg tilbyr vi tilpasset logistikk og lokal tilstedeværelse verden over. Motebransjen utvikler seg raskt mot en ny balanse mellom handel på nettet og i butikk. TrueFashion skaper en optimal handleopplevelse for å tiltrekke seg og skape interesser hos kunder, samtidig som fremtidens tilkoblede belysning når butikken og er klar til å kobles sammen med Philips Fashion-konsepter som dynamiske vinduer og EasyAim.

### Warnings and safety

- Lysarmaturet skal monteres utenfor armrekkevidde
- Lysarmaturet skal installeres og demonteres av en kvalifisert elektriker og kobles i samsvar med de nyeste IEE elektriske forskriftene eller nasjonale krav

### Produktdata

#### Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja

#### Merknader

\* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold

	mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	ST720T [TrueFashion Highlight]
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Spesifikasjon
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

## Teknisk belysning

Lysytelse	1 150 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	60 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskilde farge	Premium hvit med CRI ≥ 90
Optisk type	Spredningsvinkel på 6°
Armaturlysstråle spredning	6°
Enhetlig rangering av blandingstall (CEN)	Not applicable

## Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	5 A
Innløpstid	0,05 ms
Effektforbruk	19,2 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	34

## Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

## Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
----------------------	-----------

Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Svart
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	220 mm
Total bredde	118 mm
Total høyde	280 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	280 x 118 x 220 mm

## Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.42, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

## Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

## Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK
Fullstendig produktnavn	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK
Full EOC	871869939220800
Bestillingskode	39220800
Materialenr. (12NC)	910500465165
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699392208
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699392208

Målskisse

