



LuxSpace Accent Fresh Food

RS741B LED17S/CH PSU-E MB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - Champagne - Voedingsunit extern (PSU) - Middelbrede bundel - Helder glas - Insteekconnector en trekontlasting - White

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de hoge lichtkwaliteit en flexibiliteit handhaven om de blik van de klant te vangen, evenals flexibiliteit voor integratie in de architectuur.

Levensmiddelenwinkels willen in het algemeen superieure lichtbronnen die hun counters met verse levensmiddelen op de meest vers mogelijke manier weergeven, zodat het voedsel er lekker uitziet terwijl de lichtsfeer aantrekkelijk en gastvrij blijft. Als een warmere lichtsfeer de voorkeur verdient, is Fresh Food Champagne de perfecte LED-oplossing voor het verlichten van fruit, groenten, kaas, brood en gebak. Fresh Food Rose is een perfecte warmlichtoplossing voor vleescounters doordat de roodheid van het vlees wordt benadrukt, maar ook doordat het verkleuren van vleeswaren wordt vertraagd. Als een warmere of meer natuurlijke lichtsfeer de voorkeur heeft, wordt Fresh Food Authentic White aanbevolen voor fruit, groenten, kazen, brood en gebak. Fresh Food Meat realiseert de beste lichtinstellingen voor het beter presenteren van vlees in een koelere sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie			
Bundelhoek lichtbron	120 °	Driver meegeleverd	Ja
Kleur lichtbron	Champagne	Optiektype	Middelbrede bundel
Lichtbron vervangbaar	Nee	Type lichtkap/lens	Helder glas
Aantal VSA-units	1 unit	Lichtbundelspreiding armatuur	24°
Driver/voedingsunit/transformatator	PSU-E [Voedingsunit extern (PSU)]	Besturingsinterface	-
		Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting

LuxSpace Accent Fresh Food

Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmerkteken	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Opmerkingen:	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB (16A type B)	40
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Product Family Code	RS741B [LuxSpace Accent Compact G3]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W W W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W W W
Aanloopstroom	5,3 A
Duur aanloopstroom	0,7 ms
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Hoogte armatuur	126 mm
Diameter armatuur	130 mm

Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	126 x NaN x NaN mm (5 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Slagvastheidscode	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	1650 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	114,58333333333333 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	2500 K
Initiële kleurweergave-index	≥90
Initiële kleurkwaliteit	(0.46, 0.39) SDCM <3
Initieel ingangsvermogen	14.4 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


Productgegevens

Volledige productcode	871869939936800
Productnaam voor bestelling	RS741B LED17S/CH PSU-E MB WH
EAN/UPC - Product	8718699399368
Bestelcode	39936800
Local Code	39936800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaaln. (12NC)	910500465315
Netto gewicht (per stuk)	0,760 kg




LuxSpace Accent Fresh Food

Maatschets




LuxSpace Accent RS730B-RS752B


Fotometrische gegevens



IFCC1_RS741B1xLED17SCHMB



IFAS1_RS741B1xLED17SCHMB



IFPC1_RS741B1xLED17SCHMB

LuxSpace Accent Fresh Food

